

Solution ClickShare Logitech Room pour petites salles

Solution de salle éprouvée et facile à acheter pour les petites salles combinant conférence sans fil et collaboration vidéo



- **Compatibilité BYOD complète**
- **Collaboration à distance**
- **Compatible avec tout type d'appareil, de plateforme de conférence (UC) et de marque de périphérique**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Fourni avec un Conferencing Button**
- **Collaborez grâce au bouton ou à l'application de bureau Conferencing**
- **Caméra de conférence tout-en-un avec champ de vision extra large et audio intégré**

Les solutions Logitech Room pour Barco ClickShare incluent tout ce dont vous avez besoin pour équiper les salles de conférence d'un écran. La configuration pour petites salles est un système facile à acheter et à installer, comprenant une unité ClickShare Conference CX-20 et une caméra Logitech MeetUp. Soigneusement emballé et prêt à être branché et utilisé avec un guide d'installation qui vous montre comment les composants s'emboîtent.

La solution Logitech Room pour Barco ClickShare Conference - Petite salle comprend tout ce dont vous avez besoin pour équiper de petites salles de conférence jusqu'à 4 places. Vous n'avez besoin que d'un seul boîtier pour activer la conférence sans fil dans votre entreprise.

Ce système facile à installer comprend une unité ClickShare Conference CX-20, un bouton de conférence ClickShare et une caméra de conférence Logitech MeetUp.

Conçu pour les salles de focus et les petites salles de conférence, la petite configuration minimise le câblage visible (connexion sans fil au PC de l'utilisateur) et économise de l'espace avec le haut-parleur et la caméra Logitech MeetUp tout-en-un.

Spécifications générales

Caméra de conférence	Logitech MeetUp
Kit de montage de rallye	-
Système d'exploitation pour ClickShare Button	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare). iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)
ClickShare Buttons	1
Microphones	1 (intégré à la caméra)
Haut-parleurs	1
Native protocols	Pour ClickShare : Airplay, Google Cast, Miracast *
Bande de fréquence sans fil	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexion réseau	LAN et WiFi *
Ressources d'assistance	Guide d'installation rapide Guide de dépannage
*	Varie en fonction de la configuration

Créé le : 17 Oct 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.