

NGC-110

10슬롯 쉐시



기술 사양

NGC-110

일반 사양	
일반 사양	19" 랙 장착 하우징: 9RU - 치수 (LxWxH): 508.3mm 20" (핸들 제외) x 481.3mm 18.9" x 399.2mm 15.7" [9U 높이] - 무게: 약 40kg, 보드 제외 약 1.5kg/보드 - 핫스왑: 모든 활성 구성 요소 - 소음 수준: 63DBA, 전체 부하 시
전원 및 환경 사양	
전원 및 환경 사양	- 입력 전원: - 입력 전압 범위: 85-264VAC - 입력 주파수: 47-63Hz - 인러시 전류: - 비 이중 전원 공급 장치 사용 시 2 x 30A - 이중 전원 공급 장치 사용 시: 4 x 30A(최대) - Class B EMI 입력 필터 - PCF: 0.99(전력 계수 보정) - 효율성: 75-85%, 전체 부하 시
환경 사양	
환경 사양	- 열 소실 4,500BTU/h - 온도/습도 0°C ~ 40°C(32 - 104°F) 최대, 80% 습도(비응축)
셀프 관리	
셀프 관리	- 옵션 : 셀프 관리 모듈 삽입 - 활성 팬 속도 규제 - 시스템 상태 모니터링 - SNMP 에이전트 - 브라우저 기반 시스템 통계 정보 확인
MTBF	
MTBF	20만 시간
안전 규정	
안전 규정	CE 및 UL 인증

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

