

RLM-W6

Projetor de 6.000 lumens, WUXGA, DLP, três chips



- **Qualidade de cor DLP com 3 chips**
- **Imagens detalhadas graças à resolução WUXGA**
- **Ferramentas de software intuitivas para operação facilitada**

Em salas de reunião e salas de reunião do Conselho, a resolução WUXGA (1920x1200) do RLM-W6 garante que você e os colegas vejam todos os detalhes importantes de uma só vez. Com a resolução WUXGA, você pode exibir um conteúdo com vídeo Full HD e ao mesmo tempo banners, cotações ou legendas. Nos lobbies e no hall de entrada da empresa, com a qualidade de cores DLP de três chips do RLM-W6, a marca é retratada exatamente como você deseja. Para auditórios e salas grandes semelhantes, o RLM-W6 da Barco oferece uma saída de luz de 6.000 lúmens, o que significa que, da primeira à última fileira, as apresentações permanecerão perfeitamente visíveis.

Verde e ergonômico

O RLM-W6 consome 33% menos energia que projetores do mesmo nível de mercado, além de ser 10 vezes mais silencioso que seus concorrentes mais próximos. Ele remove a tensão de trabalhar sob constantes ruídos do equipamento de projeção, além de tornar a qualidade de imagem a única coisa perceptível.

É fácil usar o RLM-W6 graças ao software RLM Commander. O software gratuito Conjunto de Ferramentas do Projetor da Barco também é compatível com o RLM-W6. Isso significa que se você já tem outros projetores da Barco na sua rede AV, nosso software gratuito e fácil de usar pode gerenciar todos eles ao mesmo tempo.

Especificações técnicas

RLM-W6

Especificações gerais

Tipo de projetor	Projetor digital DLP de três chips WUXGA
Tecnologia	3 DMD™ de 0,67 pol.
Resolução	1920 x 1200
Brilho	6.300 lumens no centro/6.000 lumens ANSI*
Razão de contraste	2.200:1 (padrão) / 3.000:1 (CE)
Uniformidade de brilho	95%
Relação de aspecto	16:10
ScenergiX	N/D
Tipo de lente	RLDW
Lentes	(fix.) 0,77:1 ; 1,16:1 ; (zoom) 1,45-1,74 ; 1,74-2,17 ; 2,17-2,9 ; 2,9-4,34 ; 4,34-6,76
Deslocamento ótico de lente	Vertical: -100% a +100% / Horizontal: -35% a +35% com lentes de zoom
Correção de cores	P7
Lâmpadas	2x280 W
Vida útil da lâmpada	1.500 horas (típico) / 2.000 horas (máximo)
Transporte com lâmpada	Sim
Alojamento da lâmpada, substituição rápida	Sim, seleção automática de lâmpada
Garantia da lâmpada (substituição em campo/substituição em fábrica)	120 dias, 500 horas
Núcleo DLP™ vedado	Padrão
Imagem em imagem	Até duas fontes simultâneas
Orientação	mesa -teto-lateral (retrato) -vertical
WARP	Pedra angular H+V
Servidor da Web integrado	Sim
3D	Polarizador passivo circular (opcional)
Entradas	2 x HDMI (HDCP 1,3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB; YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB; YUV); cinch (RGBs, YUV) Video composto; S-Video
Resoluções de entrada	De NTSC até UXGA (1.600x1.200), incluindo WUXGA (1.920x1.200)
Pixel clock máx.	165 MHz
Ferramentas de software	Projector Toolset
Controle	Mini conector + IR, RS232, gatilho de 12 v
Conexão de rede	Conexão 10/100 base-T, RJ-45
Requisitos de energia	90-240 V / 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	700 W / Modo em espera: < 2 W
Nível de ruído (normal a 25 °C/77 °F)	37dB(A)
Temperatura ambiente operacional	0-40°C / 32°-104°F
Umidade de operação	0-80% (sem condensação)
BTU de dissipação	máx. de 2.388 BTU/h
Dimensões (LxPxA)	500 x 669,74 x 247 mm / 19,69 x 26,36 x 9,72 polegadas
Peso	26 kg (57,3 lbs)
Dimensões da Remessa	(CxLxA) 820 x 660 x 380 mm / 32,28 x 25,98 x 14,96 polegadas
Peso da Remessa da Fábrica	30 kg (66,1 lbs)
Acessórios padrão	Cabo de energia, controle remoto sem fio
Certificações	Conformidade com regras e regulamentos FCC, parte 15, Classe A, e CE EN55022 Classe A, CE, TUV, RoHS, WEEE
Garantia	Padrão de três anos; quarto ou quinto ano opcional
*	+/-10%

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.