

MMS-200

移动镜系统



通过定制的正面光学平面镜，MMS-200与巴可公司的任一高亮度大场地投影机（包括输出惊人的40000流明的HDQ）一起使用时，可在设计者需要的任何地方提供清晰明亮且细节令人难以置信的高清图像！定制的镜子旨在让令人难以置信的96%的光通过！

将您的图像定位在多个位置

通过MMS-200，无需再使用庞大笨重的支架即可将图像定位在多个位置。MMS系统允许以自然的位置装备投影机，通过镜子远程执行所有工作！MMS-200的控制通过DMX执行，将与巴可公司的投影机工具组进行链接，可让众多应用中的设置变得快速简单。您将可以直接在巴可软件套装中定位和存储预设。

通过MMS-200系统，您可以

- 移动和定位全世界更亮的投影机，无需担心现有系统的费用、重量和精度
- 提供锐利、明亮的细节图像，无失真或输出损失
- 对于尴尬的投影机装备位置也能实现快速简便设置
- 无需使用昂贵的一次性装备框
- 将任何地面（或天花板）变成一个投影广告空间
- 根据灵感立即加入和改变视频
- 将视频或图形内容投影到场所内的几乎任何位置
- 使用一台投影机即可在任何表面上快速创建大型全景，以及在场所中四处移动图像营造令人兴奋的氛围

技术规格

MMS-200

一般规格

正面镜	是
镜子尺寸	343 x 533.4毫米 (13.5 x 21英寸)
倾斜移动	55度
光学平面镜	是
摇摄移动	180度
镜头	TLD+ 2.8-4.6:1 4.17-6.95:1 6.93-10.3:1 XLD 2.8-5.5:1 5.5-8.5:1
DMX	是
Art-net	否
投影机工具组	未来
板载AXON HD媒体服务器	否
可提供航空箱	是
自动切换电源	是
5针DMX	是
以太网接口	否
模块化结构	是
快速维修服务设计	是
电的	100-240伏交流电 (50-60赫兹时)
符合	ETL、CE
夹具尺寸	846.36 x 581.36 x 662.91毫米 (33.3 x 22.9 x 26.1英寸)
夹具重量	24.5千克 (54磅)
装运尺寸	711 x 737 x 1168毫米 (28 x 29 x 46英寸)
毛重	43千克

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。