

SLM G10 Performer

A compact and Powerful Projector for Rental & Staging Applications.



技術仕様

SLM G10 PERFORMER

一般仕様	
光出力	10,000 ANSIルーメン
解像度	1024 x 768 (native) 1600 x 1200 (max)
解像度	1024 x 768 (native) 1600 x 1200 (max)
DMDデバイス	XGA解像度DMDチップ X 3
輝度均一性	90%
コントラスト	ノーマルモード： 500:1 ハイモード： 1000:1 (フルホワイト/フルブラック)
ランプ	寿命（最大）： 750時間 寿命（通常）： 500時間 ランプ電力： 2,2 kW
ノイズレベル@20°C (68°F)	56dba未満
ノイズ・レベル (@ 40°C -104°F)	58dba未満
主要電源	200-240 V
消費電力	2750 W
周囲温度	35°C(95F)
寸法	875 mm x 585 mm x 429 mm 34,5" x 23" x 16,9"
重量 (リギング・ギア含む)	57 kg (126 lbs)
レンズ	click&playコンセプトで装脱着がすばやく出来ます。 固定焦点、ズームなどさまざまなオプションレンズがあります。
レンズシフト	垂直： 1 1 8 %まで 水平： 6 5 %まで
シールドエンジン	なし
シームレスな切り替え	標準
ScenergiX	標準
ネットワーク接続	オプション
固定入力	•標準同期（BNC端子）または3レベル同期、シンクオングリーンまたはセパレートシンク式のRGBアナログ信号、標準ビデオ信号、S-VHS信号を接続する多機能型5線入力×2 •マルチスタンダードDVI入力×2 •SDI入力（シリアルデジタル入力）
オプション入力	オプションの入力モジュールに対応するフリーデジタル入力スロット × 1 • SDI • HD -SDI
リモート・コントロール	• PCベースのプロジェクター制御に対応するRS232またはRS422ループスルー入力（D9端子） • 周辺機器に対応する通信入力（D9端子） • 有線リモート（標準リモート）に対応する 3 ピンオスXLR端子 • 双方向通信（ラゲッドリモート）に対応する 3 ピンメスXLR端子

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.comをご覧ください。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO