


R7

Цифровое мультимедийное полотно, шаг пикселя 7,22 мм, 5000 нит



- Еще больше свободы творчества
- Быстрая установка
- Сокращение расходов на установку

Революционное цифровое мультимедийное полотно Barco серии R — гибкое, легкое, сверхтонкое решение на основе светодиодной технологии, которое позволяет создавать инсталляции самых необычных форм, не ограничиваясь возможностями традиционных светодиодных дисплеев. Инновационная конструкция серии R обеспечивает легкость и скорость установки, сокращая время и сопутствующие расходы.

Безграничный творческий потенциал

Серия R расширяет творческие возможности, обеспечиваемые традиционными решениями. Поскольку полотна серии R можно наклеить на поверхность, опорные конструкции больше не требуются. Благодаря гибкой конструкции вы больше не ограничены архитектурными особенностями и вам требуется меньше свободного пространства. Кроме того, между листами отсутствуют видимые зазоры.

Цифровой формат за день

При весе менее 6 кг/м² и толщине всего 5 мм (включая жалюзи) модель R7 невероятно проста в установке. Поскольку длина листов достигает 4,68 м, можно хранить и перевозить больше материала, увеличивая тем самым площадь покрытия. Это позволяет сократить расходы и сэкономить время. Кабельная разводка, электроника управления и питания интегрированы в каждый лист для облегчения монтажа.

Мощные возможности по обработке

В основе модели R7 лежит платформа обработки изображения

В основе модели R7 лежит платформа обработки изображения Infipix™, обеспечивающая простой веб-интерфейс для настройки дисплея, уменьшения яркости, управления, мониторинга и обслуживания на любом устройстве в любом месте и в любое время. Платформа на основе HTML5 позволяет использовать разные операционные системы и мобильные устройства для управления серией R.

Технические характеристики

R7

Общие характеристики	
Шаг пикселей	7,22 мм
ЖКИ конфигурация	SMD
Пикселей на модуль	36 x 54 (Г x В) (кратно)
Плотность пиксела	19440/кв. м 1806/кв. фут
Срок службы светодиода	100000 ч
Яркость	5000 нит (номинал)
Обработка	16 бит/цвет
Цвета	281 триллион
Затемнение	16 бит
Скорость обновления	менее 10000 Гц
Горизонтальный угол обзора	110° (при яркости 50%)
Вертикальный угол обзора	110° (при яркости 50%)
Энергопотребление	251 Вт/м² (номинал)
Способность изгиба	Радиус действия 0,5 м
Напряжение питания	100-240 В 50/60 Гц
Рабочая температура	-20/+45 °C -4/+113 °F
Влажность при эксплуатации	10-95%
Класс защиты	IP54
Габариты	(В x Ш x Г) (кратно) 260 x 390 x 5 мм/10,23 x 15,35 x 0,2 дюйма
Вес	менее 5 кг/кв. м / 11 фунтов/кв. фут (только дисплей)
Работоспособность	Передняя панель
Сертификаты	CE, ETL, FCC класс A, WEEE, RoHS
Гарантия	1 год

Создано: 10 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

