

# DP-1500

Projetor de cinema digital 2K para telas até 15 m (49 pés)



**Especificações técnicas****DP-1500****Especificações gerais**

Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™)	3 x 0.98" DC2K dark metal devices
Resolução original	2048 x 1080
Alojamento	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
Largura da Tela	Screen width (screen gain 1.5) @ 14ftL * : 15m -50ft Screen width (screen gain 1.3) @ 14ftL * : 14m -45ft  (* ) = +/-10 variation possible between units
Montagem	universal pedestal (optional)
Temperatura Ambiente	max. 35°C / 95°F
Lâmpada	1.5kW -3kW Xenon lamp size  Lamp power: 1.5kW -3kW
Razão de contraste	2000:1
Entradas de Vídeo Digital	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Lentes de alto nível	Prime lens (1.2 - 1.8) 0.98" DC2K Prime lens (1.4 -2.05) 0.98" DC2K Prime lens (1.6 -2.5) 0.98" DC2K Prime lens (1.95 - 3.2) 0.98" DC2K Prime lens (2.4 - 3.9) 0.98" DC2K
Diagnóstico do projetor	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
Requisitos de energia	220V 14.000 BTU / hr (with 3kW lamp)
Dimensões	Projector: 505(H) x 689(W) x 1018(D) mm 19.9(H) x 27.1(W) x 40.0(D) inch  NB.: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector
Peso	projector: 90kg (199lbs)
Opções	CLO-constant light output ACS-2048 SNMP agent motorized/memorized lens focus, zoom & shift automatic XYZ lamp alignment
Informações para Pedidos	R9004443

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.