

# BlendPRO-II

BlendPRO-II在ScreenPRO-II系列产品中增添了宽屏混合功能。



## 技术规格

## BLENDPRO-II

### 一般规格

视频输入	输入类型：四 (4) 个数字 DVI 通道/DDWG 1.0 (DVI-I 接头) 分辨率：VGA 到 UXGA @60 Hz (包括所有逐行 HD 分辨率和 1920x1200 及 2048x1080)
视频输出	四个高清数字 DVI 通道/DDWG 1.0 (DVI-I 接头和模拟接头) RGBHV (HD-15 接头)
用户控制	通过以太网从 ScreenPRO-II 控制器控制
物理的	2 RU 机架式底座
输入电源	100-240 VAC, 50-60 Hz, 175 W (更大)
环境	温度：0-40 °C；湿度：0-95% (无冷凝)

生成于：08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。