

# SAN-050

Barco CTRLプラットフォームでの統合を目的としたパワフルなデコーダー



- セキュリティ保護されたアプライアンスノード
- 4KUHDまたはフルHD4面出力
- コンパクトなデザイン

BarcoのSAN-050は、セキュリティ保護されたパワフルなアプリケーションノードです。Barco CTRLシステムのネットワーク型ビジュアルライゼーション環境で使用されます。ディスプレイコントローラーには、必要なレンダリング操作をすべて実行するための高性能グラフィックカードが搭載されています。

#### 特徴：

- コンパクトなデザイン
- 最大4K-UHDの解像度、またはフルHD4面
- 非常に広範なコーデックとフォーマットに対応
- 冗長ネットワークインターフェース
- コンパクトで柔軟なフォームファクターによる静音操作
- Barcoの経験と実績に裏付けられた堅牢性と信頼性

## 技術仕様

## SAN-050

一般仕様	
ネットワーク	2x 1Gb/sイーサネット -アクティブフェイルオーバー
出力	Video outputs (HDMI™ 2.0 -No CEC onboard):  Up to 1x 3840x2160 @60Hz Up to 4x 1920x1080 @60Hz  Audio outputs:  1 x 3.5mm Stereo Jack Line-out 1 x 3.5mm Stereo Jack Mic-in
入力	Barco CTRLビデオおよびインタラクティブソース
USB	2x USB 3.0 (タイプA) \n2x USB 2.0 (タイプA)
寸法	28 x 180 x 190mm
電源	19 DCV、3.42A
消費電力	25W (通常運用時)、65W (最大)
重量	1.03kg
適用温度範囲	0°-40°C   32°-104°F
湿度	最大80% (結露しないこと)
ノイズレベル	最大24dbA (25°C、距離1m/32.8ftで測定)
適合性	CE、CB、UL、FCCクラスB、BIS、KC、CU-EAC、CCC、DoC、RCM、TAA 規制モデル名：P50_X
MTBF	398,000時間
品番	R985005B   セキュアアプライアンスサーバー-US R985005D   セキュアアプライアンスサーバー-IN R985005F   セキュアアプライアンスサーバー-EU R985005G   セキュアアプライアンスサーバー-UK R985005I   セキュアアプライアンスサーバー-CN R985005AU   セキュアアプライアンスサーバー-AU R985005BTW   セキュアアプライアンスサーバー-TW R985005   セキュアアプライアンスサーバー (電源ケーブルなし)

生成日:29 Apr 2024

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com)をご覧ください。