






# Nio 3MP (E-3620)

3MP 诊断显示系统

 PIVOT	 COVER	 QAWEB	<b>5Y</b> WARRANTY
 BIOS	 GRAYSCALE	<b>20"</b> SCREEN	<b>10</b> BIT
			<b>3</b> MP



## 技术规格

## NIO 3MP (E-3620)

### 一般规格

屏幕技术	TFT AM LCD 双域 IPS
活跃屏幕大小 (对角线)	528 mm (20.8")
活跃屏幕大小 (H x V)	424 x 318 mm (16.7 x 12.5")
宽高比 (H:V)	4:3
分辨率	3MP (2048 x 1536)
像素间距	0.2070 mm
彩色成像	否
灰色成像	是
灰阶数 (查看表入/查看表出)	1024 灰度级 (10/10)
视角 (H, V)	170°
均匀亮度技术	是
每像素均匀性 (PPU)	否
环境光补偿 (ALC)	否
背光输出稳定 (BLOS)	是
I-Guard	否
更大灯光	1000 cd/m <sup>2</sup>
DICOM 校准亮度 (自然白)	500 cd/m <sup>2</sup>
对比度 (ULT 关闭)	900:1
反应时间(Tr + Tf)	50 ms
视频输入信号	DVI-D 双线
USB端口	1 上游, 2 下游
USB标准	1.1
电力消耗 (标称)	54W
节电模式	是
带底座维数(W x H x D)	纵向: 382 x 577~637 x 249 mm 横向: 488 x 472~532 x 249 mm
无底座维数(W x H x D)	纵向: 382x 488 x 114 mm 横向: 488 x 382 x 114 mm
带底座净重	11.5 公斤
安装标准	VESA (100 mm)
屏幕保护	保护型不反射PMMA盖
推荐模式	CT, MR, US, DR, CR, NM, Film
认证	UL 60601-1 第一版, CAN/CSA-C22.2 NO.601.1-M90, UL 60950-1 第一版, CSA C22.2 NO. 60950-1-03 第一版, IEC 60601-1 2ND ED:1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC 60950-1:2001 第一版, CE -2004/108/EC, CE -93/42/EC, A1:2007/47/EC CLASS IIB, EMKO -EN 60601-1, DEMKO -EN 60601-1, DEMKO -EN 60950-1, CCC -GB9254-1998 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, VCCI, FCC class B, BSMI, KETI, FDA 510K, Rohs
备件	入门指南 快速安装单 视频线(DVI双线) 主线 (英国, 欧洲 (CEBEC/KEMA), 美国 (UL/CSA; 承接插头 NEMA 5-15P), 中国(CCC)) 外部电源
可选附件	不适用
QA软件	MediCal QAWeb
保修期	5 年

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。