

LDX-8482

真正8百万像素的84英寸显示器



巴可公司的LDX-8482是一款大型、高质量显示器，适合在关键业务环境中使用。此屏幕拥有84"的屏幕对角线和真正的UHD分辨率（60赫兹时，3840 x 2160 像素），可提供4个全高清显示器的精度。此显示器专为可靠性至关重要的专业应用而设计。这包括控制室和危机室、会议室、高端会议室以及零售广告业。

高分辨率可实现更多内容可视化

这款84"的8百万像素幕布可提供等同于4个全高清显示器的分辨率，可以通过合适的细节量显示所有需要的内容。画中画支持为用户提供了显示更多信息的可能性。此外，通过使用显示器的集成OPS插槽，显示器的功能可以得到进一步加强来加入更多来源。

您所需要的可靠性

若要在专业环境中使用，一款显示器必须尽可能地可靠。巴可公司LDX-8482使用目前非常经久耐用的组件设计而成，一定不会让您失望。

技术规格

LDX-8482

一般规格

分辨率	理想: 显示端口: 3840 x 2160 @60赫兹 HDMI 1~4 OPS 插槽: 3840 x 2160 @30赫兹 VGA:1920 x 1080 @60赫兹 更大: 显示端口: 3840 x 2160 @60赫兹 HDMI1-4 OPS DP 端口: 3840 x 2160 @30赫兹 VGA:1600 x 1200 @60赫兹
亮度	500尼特
连接器	显示端口(v1.2) x 1 / HDMI(v1.4b) x 4 OPS 插槽 (HDMI(v1.4b)显示端口(v1.1)RS232 音频L/R) VGA x 1 / PC 音频输入/音频输出
通信端口	RS-232输入
维修端口	USB-A
控制	内置的OSDKey, 外部IR遥控器
图像处理	集成式四视图输入显示器
边框总宽度 (两个相邻的显示屏)	2.5 厘米/ 0.98"
背光	LED
电源	AC 100伏 ~ 240伏 (50/60赫兹), 5-2安培, 更大
功率消耗	更大: 500瓦 待机: 0.5瓦 (经济模式)
内置扬声器	输入: 更大2Vrms /输出: 10瓦x2
水平频率	模拟: 31.5 ~ 67.5 千赫 数字: 31.5 ~ 81 千赫
散热	1878 BTU/h (w/o OPS-PC), 更大2288 BTU/h (with OPS-PC)
垂直频率	模拟: 50 ~ 71赫兹 数字: 50 ~ 71赫兹
工作温度	0°C ~ 40°C, 85% RH
存储温度	-20°C ~ 60°C, 90% RH
特性	<ul style="list-style-type: none">· 铝质黑细线设计· VESA安装件· 真正的UHD@60Hz: 仅显示端口1· 4 X 1080p象限仅数字输入 (HDMI1~4、DP 1、OPS插槽), 输入信号分辨率: 1080p 60Hz· 支持PBP: 2分屏 (仅数字输入)· 色温: 演播室 (3200 K), 暖 (7100)、正常(10000 K)、冷 (11500 K)· 支持OPS插槽 (显示端口 (v1.1)、HDMI (v1.4b)、RS-232、音频L/R)· 支持RS-232· 扬声器: 10W x2 (8ohm), THD=10%· OSD语言: 英语、法语、德语、意大利语、俄语、西班牙语、丹麦语、荷兰语、挪威语、芬兰语、瑞典语、韩语
尺寸	产品: 1910 x 1102毫米 75.2" x 43.4" 包装: 2136 x 343 x 1297 毫米 84.1" x 13.5" x 51.1"
调色板维数(W x H)	调色板与LCD的尺寸相同。每个显示器1个调色板。
净重	68千克 150 磅 (净重) 90千克 198 磅 (毛重)

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。