


BARCOVision 8200



技術仕様**BARCOVISION 8200****一般仕様**

| | |
|------------|---|
| コントラスト | 5x4 Checkerboard: 120:1 Full Field Contrast: 300:1 |
| 奥行き | 1162 mm / 46 inch |
| 高さ | 366 mm / 14 inch |
| 入力 | Communication: 1 D9-female Stereo Audio: 2 x Cinch (RCA) RGB trilevel sync, sync on green or sync separate: 5 x BNC (Optional) RGB analog standard sync, sync on green or sync separate or composite sync: 5 x BNC (Optional) Component Video: 4 x BNC (Optional) Video/S-Video: 1 x BNC/4-pin DIN (Optional) RS232 loop-through: 1 x D9-female |
| 光出力 | 2500 ANSI Lumen |
| 出力 | RS232 loop-through: 1 x D9-male |
| 解像度 | Maximum Resolution through windowing: 800 x 600 |
| 対応スクリーンサイズ | Minimum Screen Width 1m Maximum Screen Width 5m |
| 重量 | Net weight: 70 kg / 154 lbs Shipping weight: 110 kg / 243 lbs |
| 幅 | 630 mm / 25 inch |

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。