

SP4K-15

17,000 流明智能影院放映机



- 精妙图像
- 现在就为未来做好准备
- 巴可
EcoPureTM
- 安装完毕即可高枕无忧

作为 4 系列产品组合的一部分，SP4K-15 由巴可与行业合作伙伴紧密合作设计而成。考虑了内容创作、展示和技术方面的市场趋势。成果如何？适用于所有影院屏幕的下一代激光放映系列产品。SP4K 型号提供了很多不同的配置，可供您自由选择。提供多种亮度选项，完美兼容巴可镜头和特定的第 3 方镜头，配备触摸屏和现场直播选项。您可根据可用的选项来满足您的特定需求。

Brilliant image

4 系列中的 SP4K 型号可为电影院提供原生 4K 分辨率、更高的对比度和更强的均匀度。巴可 Active Image ManagementTM 采用专有技术，确保长期为用户提供清晰生动的图像质量。

Ready for tomorrow, today

SP4K 型号及其 RGB 三色激光光源采用巴可 ColorgenicTM 技术，可发掘 98.5% 以上的 Rec. 2020 潜力。此外，所有 SP4K 型号全面支持未来的创新（如 4K 120fps）并兼容最新的沉浸式音频标准。

Barco EcoPureTM

这是一款可以完全支持无机房操作的静音运行放映机 (51dB(A))。不仅如此，SP4K-15 还可以智能管理功耗，将放映机能效提升至 10.3 流明每瓦。在节能模式下，它的功耗甚至不到 3 瓦。更重要的是，LAN 上的远程唤醒可用于定期维护或摄取。

Fit and forget

得益于第四代放映机的模块化设计，可实现高性价比的维护。仅有 6 个巴可激光板TM 备件，可用于所有光源配置的维护。由于开闭保护盖和过滤器处理无需工具，任何人都可以更换过滤器。SP4K-15 可以无缝集成到您当前的设置中。

技术规格

SP4K-15

一般规格

亮度 (原生)	17,000 lumens (typical)
自然对比度	2000:1 (typical) up to 3000:1 with HC lens
数字微镜器件	3x 1.38" DC4K
分辨率	native 4K: 4096 x 2160
色阶度	DCI P3 compliant (98.5% of Rec.2020)
光源	Laser
主镜头	0.8; 1.01; 1.13-172; 1.35-1.86; 1.46-2.10; 1.65-2.60; 2.00-3.35; 2.53-4.98 High-brightness and high-contrast B-lenses compatible
亮度长时间稳定性	40,000 hrs @ average usage conditions
机架	integrated cooling design and patented sealed optical assembly
尺寸(宽x长x高)	Projector incl feet: 760 x 1470 x 612 mm/ 29,92 x 57,54 x 24,09 inches
净重	141kg/311lbs
电力要求	single phase or triple phase 200-240V 9A
热负荷 (更大功率)	5300BTU/hr
排风量	400CFM
环境温度	40°C/104F Max.
环境湿度	85% RH max
媒体服务器	Barco Alchemy ICMP-X and other media server brands** supported.
功率消耗	1.55kW (3W in Eco mode)
噪音级别	50dB(A)
3维系统	Active glasses systems and polarization systems on silver screens are supported. Color separation systems are not supported.
安全要求	Class 1 risk group 3
用户界面	Touch Display and / or web-based
注意	**projector configuration with ICP-D; contact Barco service for the list of supported brands

生成于: 09 Sep 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。