

SP4K-15B

17,000 流明智能影院放映机



- 精美图像
- 现在就为未来做好准备
- 巴可
EcoPureTM
- 安装完毕即可高枕无忧

作为 Series 4 系列产品线的一部分，SP4K-15 由巴可与行业合作伙伴紧密合作设计而成。考虑了内容创作、展示和技术方面的市场趋势。成果如何？适用于所有影院屏幕的下一代激光放映系列产品。SP4K 型号提供了很多不同的配置，可供您自由选择。提供多种亮度选项，完美兼容巴可镜头和特定的第 3 方镜头，配备触摸屏和现场直播选项。您可以尝试可用的选项来满足您的特定需求。

精美图像

Series 4 系列中的 SP4K 型号可为电影院提供原生 4K 分辨率、更高的对比度和更强的均匀度。巴可 Active Image ManagementTM 采用专有技术，确保长期为用户提供清晰生动的图像质量。

现在就为未来做好准备

SP4K 型号及其 RGB 三色激光光源采用巴可 ColorgenicTM 技术，可发掘 98.5% 以上的 Rec. 2020 潜力。此外，所有 SP4K 型号全面支持未来的创新（如 4K 120fps）并兼容最新的沉浸式音频标准。

巴可 EcoPureTM

这是一款可以完全支持无机房操作的静音运行放映机 (51dB(A))。不仅如此，SP4K-15 还可以智能管理功耗，将放映机能效提升至 10.3 流明每瓦。在节能模式下，它的功耗甚至不到 3 瓦。更重要的是，LAN 上的远程唤醒可用于定期维护或影片内容导入。

安装完毕即可高枕无忧

得益于第四代放映机的模块化设计，可实现高性价比的维护。仅有 6 个巴可激光板TM 备件，可用于所有光源配置的维护。基于无需工具的盖板和滤网设计任何人都可以在无工具的情况下更换过滤器。SP4K-15 可以无缝集成到您当前的影院系统中。

技术规格

SP4K-15B

一般规格

原始亮度	17,000 流明 (标准)
原始对比度	2000:1 (标准)
	使用 HC 镜头时最高可达 3000:1
Digital MicroMirror Device™	3x 1.38" DC4K
分辨率	原生 4K: 4096 x 2160
色域	兼容 DCI P3 (以 xy 色坐标测量时, 覆盖达 Rec.2020 的 98.5%)
光源	激光
定焦镜头	0.8; 1.01; 1.13-172; 1.35-1.86; 1.46-2.10; 1.65-2.60; 2.00-3.35; 2.53-4.98 与高亮度和高对比度 B 镜头兼容
长时间的亮度稳定性	+50,000 小时, 一般使用条件
机箱	集成冷却设计和专有的密封光学组件
尺寸 (宽 x 长 x 高)	投影仪 (含脚) 尺寸: 760 x 1470 x 612 毫米 / 29.92 x 57.54 x 24.09 英寸
重量	141 千克 / 311 磅
电源要求	单相或三相 200-240V 9A
热负荷 (最大功率)	5300 BTU/小时, 上限功率, 40°C
排气流量	400CFM
环境温度	上限 40 °C / 104 °F
环境湿度	85% 相对湿度 (上限)
Altitude	上限 4000 米 / 13.125 英尺
媒体服务器	完全集成的 Barco Alchemy iCMP-X, 配备高达 8TB 的 SSD 存储。其它受支持的媒体服务器品牌**。
功耗	1.55kW (环保模式下为 3W)
噪声水平	50dB(A), 1m, 上限功率和 25°C 环境温度
3D 系统	支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。
激光分类	第 1 类危险度 3 级
用户界面	集成的触摸式显示器和/或用于服务的基于网络的通信器网络分析器

生成于: 28 Apr 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。