

DP2K-11Cx

Projeção compacta e pacote de servidor de mídia integrado para telas de até 11 metros (59 pés)



ESTE PRODUTO É DISPONIBILIZADO NA CHINA APENAS PELA
CFG BARCO (BEIJING) ELECTRONICS CO. LTD

sales.gc@barco.com Para obter mais informações, entre em
contato via

11 m de largura. projetor com certificação DCII lâmpada de
2kW lente de nível de cinema servidor de mídia ShowVault Doremi
IMB(SMS) O DP2K-11Cx é uma solução compacta e econômica
para pequenos auditórios de cinema digital cujas telas não
ultrapassam O DP2K-11Cx é fornecido como um pacote
totalmente integrado, incluindo um , uma , uma , um e incluindo
Screen Management Software e armazenamento.

Operação eficiente e o custo mais baixo

design modular redução dos custos de serviço A operação do DP2K-11Cx é
simples e fácil graças ao seu . Através da maximização da saída de luz de
lâmpadas padrão de cinema digital, os custos operacionais das lâmpadas são
significativamente mais baixos. Como o DP2K-11Cx é um pacote de cinema
digital totalmente integrado, ele elimina a necessidade de conectar, configurar
e calibrar tipos diferentes de equipamentos durante a instalação. Essa operação
eficiente resulta na e no aumento do tempo de operação.

Gerenciamento de tela flexível e preparado para o futuro

conteúdo de 2K e 4K taxas de quadros altas padrão JPEG2000 MPEG2 O servidor
de mídia integrado está preparado para o futuro, uma vez que é fornecido
totalmente equipado para lidar com ; além de suportar , assim como a . O
reprodutor de mídia altamente flexível é compatível com conteúdo em e em .

Interfaces de rede padrão permitem a comunicação entre o servidor de mídia e o Sistema de Gerenciamento de Tela (Screen Management System, SMS), o que permite a gestão centralizada das telas.

Qualidade de imagem não comprometida

O mecanismo óptico patenteado e hermeticamente vedado da Barco não apenas impede a entrada de poeira para garantir uma vida útil mais longa e a qualidade de imagem perfeita, como também garante o uso de filtros metálicos mais econômicos.

Certificação DCI total e compatível com 3D

O DP2K-11Cx com certificação DCI está pronto para exibir qualquer conteúdo com qualidade digital em seu cinema. Ele também é totalmente compatível com todos os principais sistemas 3D.

Especificações técnicas**DP2K-11CX**

Especificações gerais	
Disponibilidade	ESTE PRODUTO É DISPONIBILIZADO NA CHINA APENAS PELA CFG BARCO (BEIJING) ELECTRONICS CO. LTD Para obter mais informações, entre em contato com sales.gc@barco.com
Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™)	3 x Dispositivos de metal escuro DC2 de 0,98" (2,49 cm)
Resolução original	2048 x 1080 pixels
Alojamento	DMDs e conjunto óptico hermeticamente fechados
Lâmpada	1,2 kW -2 kW
Tamanho da tela	Até 11 m / 36 pés de largura (ganho de tela de 1,2 a 14 fti)
Razão de contraste	2.000:1
Entrada de Vídeo Digital	2 x Entrada DVI selecionável como link único ou duplo
Bloco de Mídia Integrado	Reprodução JPEG2000 2K e 4K DCI 3D com altas taxas de quadros por segundo Taxas de bits de JPEG 2000 de até 450Mbps Correção de cores Dolby3D Suporte para BluRay 3D MPEG-2 H.264 2 x entradas 3G-SDI 1x entrada HDMI 1,3 16x canais de áudio AES/EBU (2x RJ45) 4x GPI, 6x GPO (2x RJ45)
Servidor de mídia	Armazenamento efetivo de 2 TB (RAID-5) 3x discos rígidos de 3,5" de troca rápida Tela sensível ao toque integrada para controle SMS 2x ETH para gerenciamento e inserção 1x USB com acesso frontal para inserção
Software SMS (IMS)	Reprodutor/editor/programador de apresentações Automação, 3D, inserção Integração de TMS
Lentes de alto nível	1.2 -1.8 1.4 -2.05 1.6 -2.5 1.95 -3,2 2.4 -3.9
Diagnóstico do projetor	através do software de controle Communicator através de agente SNMP
Requisitos de energia	220 V
Dimensões do projetor (AxLxP)	558 x 694 x 1034 mm 22,0 x 27,3 x 40,7 pol NB: mín. de 5 cm de espaçamento de entrada de ar necessário na parte inferior do projetor
Peso do projetor	100 kg (220 lbs)
Temperatura Ambiente	35°C / 95°F Máx.
Opções	ACS-2048 Complementos 3D Monitor com tela sensível ao toque Pedestal Decodificador de áudio Auro 11.1 3D ao vivo: RealD Live ou Sensio RealD Ghostbusting

Gerada em: 21 Jun 2023Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.