

DP-1500

Цифровой 2К-кинопроектор для экранов размером до 15 м (49 футов)



Технические характеристики**DP-1500****Общие характеристики**

Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™	3 x 0.98" DC2K dark metal devices
Родное разрешение	2048 x 1080
Оправа	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
Ширина экрана	Screen width (screen gain 1:5) @ 14ftL * : 15m -50ft Screen width (screen gain 1:3) @ 14ftL * : 14m -45ft (*) = +/-10 variation possible between units
Монтаж	universal pedestal (optional)
Окружающая Температура	max. 35°C / 95°F
Лампа	1.5kW -3kW Xenon lamp size Lamp power: 1.5kW -3kW
Уровень контрастности	2000:1
Входы цифрового видео	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Основные объективы	Prime lens (1.2 - 1.8) 0.98" DC2K Prime lens (1.4 -2.05) 0.98" DC2K Prime lens (1.6 -2.5) 0.98" DC2K Prime lens (1.95 - 3.2) 0.98" DC2K Prime lens (2.4 - 3.9) 0.98" DC2K
Диагностика проектора	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
Требования к источнику питания	220V 14.000 BTU / hr (with 3kW lamp)
Габариты	Projector: 505(H) x 689(W) x 1018(D) mm 19.9(H) x 27.1(W) x 40.0(D) inch NB.: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector
Вес	projector: 90kg (199lbs)
Параметры	CLO-constant light output ACS-2048 SNMP agent motorized/memorized lens focus, zoom & shift automatic XYZ lamp alignment
Информация о заказе	R9004443

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com