

iD Pro R600

The smartest and brightest network centric single-chip DLP projector with SXGA+ resolution and an amazing brightness level of 6,000 ANSI lumens.



技術仕様

ID PRO R600

一般仕様	
光出力	6000ANSIルーメン（デュアルランプモード）
解像度	1400x1050(ネイティブ)
輝度均一性	スクリーンの95%以上
コントラスト比	2000:1(フルホワイト/フルブラック)
ディスプレイ	SXGA+解像度0.95インチダークチップDMDx1/アスペクト比4:3
特長	■ オートイメージ ■ ピクチャー・イン・ピクチャー ■ エフェクト機能付きシームレススイッチャー ■ ケーブルバスケット
ピクチャー・イン・ピクチャー	
入力	3ソースまで ■ 5BNCx1/ビデオ,RGBHV,RGB,RGBS ■ ビデオ x 1（BNC端子） ■ S-ビデオ x 1（4ピンミニDIN端子） ■ VGA x 1（D15端子） ■ DVI x 1 ■ SDI(オプション)
音声	
■ ステレオマイク入力 x 1 ■ ステレオライン入力 x 1 ■ ステレオライン出力 x 1	
出力	
通信	無し
通信	
RS232C入出力 D9端子	
赤外線受光部	
互換性	現行のすべてのビデオソースPAL,NTSC,SECAM),ビデオ、Sビデオ、コンポーネント、RGBフォーマット
現行のHDTV形式（1080i,720p)	
ピクセルクロック160MHzまでのソース	
VGA～UXGA(75Hz)までのソース	
ほとんどのマッキントッシュコンピュータ	
解像度1600x1200ピクセル（75Hz）までのワークステーション	
SXGA+までのDVIソース	
入力ソース互換性	1 6 0 0 x 1 2 0 0（最大入力）
対応スクリーンサイズ	50～300インチ
走査周波数	水平：15-110KHz
垂直：25-150Hz	
ネットワーク接続	10/100ベースTイーサネット
オンボード・ディスプレイ・サーバー	iDRProサーバー仕様
■ pentiumIV 1.6GHz ■ メモリー：512MB DDR RAM ■ 40GBハードディスク ■ 32MBまでのビデオメモリー ■ PCMCIAスロット（LANカード、メモリーカード、ブルートゥース拡張入力カード）	
RJ45端子（イーサネット10Mb/s,100Mb/s）USBx4 音声：3.5mm ミニジャック（ラインイン、アウト）	
周囲温度	5-40度
ランプ	250w UHPx2
標準寿命:1500時間(ランプあたり)	
レンズ	固定
0.85:1, 7.0:1	
ズーム	
1.3-1.8:1,1.9-2.6:1,3.0-6.0:1	
レンズシフト	最大 垂直：-30%～+110%
レンズ・エンコーダー	対応していません
ScenergiX	無し
シールドエンジン	無し
粉塵フィルター	高品質マイクロフィルター
ノイズレベル	41dB未満
主要電源	90～255V
消費電力	680W
電力損失	最大2400BTU/h
電源	AC90-254V 50/60Hz
重量	13.5Kg(本体のみ)
寸法	本体のみ
W415xH195xD487mm	
ケーブルバスケット付	
W415xH195xD565mm	
適合安全規格	UL1950,EN55022適合
電磁干渉	FCC規格/パート15クラスB,CE EN55022クラスB,CCC準拠

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

