

MPU-1多头系列

适合大尺寸拼接显示系统或多视频输出显示配置的媒体播放器



多功能播放器

MPU多头系列是一个强大的媒体播放器系列，适合大尺寸拼接显示系统或多视频输出显示配置。MPU多头系列专为高性能计算和多个视频卡上更先进的图形渲染而设计，允许多视频播出、视频流解码和网络视频同步、复杂的多区域动态内容渲染、快速实时数据以及可靠的基于受众的互动。

功能强大、可以扩展且永不过时

与X20内容管理套件相匹配，MPU多头系列允许为您的显示网络提供经济高效、功能强大、可扩展且适应未来需求的支持。

广泛应用

使用MPU多头播放器，您可以选择四个、六个、八个或十二个数字视频插座。媒体播放器适用于零售和广告系统、交互式应用以及联网的拼接显示系统。

技术规格

MPU-1多头系列

一般规格

支持分辨率	MPU-4: 4x 1920x1200 MPU-6: 6x 1920x1200 MPU-8: 8x 1920x1200 MPU-12: 12x 1920x1200
频道回放	多
对象回放	多原语、交互式、实时数据、社交
音频	WebM, .ogg, vorbis, mp3
目标指示牌解决方案	X2O
视频	WebM VP8/VP9 (8-12Mbit/s)、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、WMV/VC1 (MPEG-2 ES/PS/TS、MP4、MOV) ; 1080i/p @18-30Mbit/s、25frps
视频流 (解码)	UDP、RTSP
视频流 (解码)	UDP、RTSP
图像格式	bmp、(anim) gif、tiff、png、jpeg
Flash/PowerPoint	原生支持
HTML5	原生支持
视频同步	是
矩阵同步	是
处理器-芯片组	MPU-4/MPU-6: Intel Xeon E3 3.4GHz芯片组 MPU-8/MPU-12: Intel Xeon E5 3.0GHz芯片组
GPU	MPU-4: AMD Firepro W4300 MPU-6: NVidia NVS510+NVS310 MPU-8/MPU-12: AMD Firepro W5100
内存和存储	MPU-4/MPU-6: 8GB DDR4-2133 RAM / 500GB 7200 RPM SATA硬盘 MPU-8/MPU-12: 64GB DDR4-2133 (8x8GB) 2 CPU 注册RAM/500GB 7200 RPM SATA硬盘
网络	1个Intel® I217LM千兆位网络连接
视频输出	MPU-4/MPU-6: 4x/6x显示端口1.2 MPU-8/MPU-12: 8x/12x显示端口1.2
界面	4x USB3、6x USB2、1x音频输出、1x音频输入、2x RS232、2x PS/2
操作系统	WES7 64位
无风扇	否
工作温度	室内: 10-55°
相对湿度	20-80% (非冷凝)
电源	外部65W电源
尺寸(宽x长x高)	338 x 379 x 100毫米
保修期	2年为标准, 延保至5年 (可选)

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。