


# VRWF-3200

网络化 VR 工作室支持立体数据分析与决策



## 技术规格

## VRWF-3200

### 一般规格

投影机	2x iCon H600, 并行吊装
分辨率	HDTV (1920 x 1080 像素)
激活屏幕高度	1.8 米 (70 英寸)
激活屏幕宽度	3.2 米 (125 英寸)
镜头	QHD 1.4-2.1
输入	<p>标配:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2x 复合视频 (BNC)</li><li>2x S-视频 (4-针迷你-DIN)</li><li>1x DVI</li><li>1x VGA (D15 连接器)</li><li>2x 5-BNCs 可连接</li><li>IP 视频</li></ul> <p>语音: 麦克风和线入 (迷你插孔)</p> <p>选配:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>附加视频输入扩展 (复合和 S-视频)</li><li>SDI 和 HD-SDI 扩展</li></ul>
网络连接	集成显示服务器支持在网络基础设施中轻松集成。
画中画	高达 4 路外部信号源
控制	可通过 RS232 开关 VRWF-3200 工作室显示屏。

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。