

OLite 612

12mm pixel pitch, 6,000 nits surface-mounted LED tile



12mm
PIXEL PITCH

IP65
WATERPROOF



Especificaciones del producto

OLITE 612

Especificaciones generales	
Profundidad de pixel	12.4 mm
brillo	6,000 nits
configuración LED	3-in-1 SMD
Densidad de píxeles	3,888 LEDs per tile (72x54) (rental)
	1,944 LEDs tile (36x54) (fixed)
Densidad de píxeles	3,888 LEDs per tile (72x54) (rental)
	1,944 LEDs tile (36x54) (fixed)
angulo de visión horizontal	110° (min 50% brightness)
angulo de visión vertical	+40, -50° (min 50% brightness)
relación de contraste	1,150:1 (at 500 lux)
tiempo de vida	50,000 hours to 50% of initial brightness
consumo de potencia	800W/tile (max) -240W average (rental)
	400W/tile (max) -120W average (fixed)
Voltaje de alimentación operativo	200-240V / 50-60Hz
dimensiones de tiles	Width: 896mm (rental)
	Height: 672mm (rental)
	Depth: 246mm (rental)
	Width: 448mm (fixed)
	Height: 672mm (fixed)
	Depth: 116mm (fixed)
dimensiones de tiles	Width: 896mm (rental)
	Height: 672mm (rental)
	Depth: 246mm (rental)
	Width: 448mm (fixed)
	Height: 672mm (fixed)
	Depth: 116mm (fixed)
dimensiones de tiles	Width: 896mm (rental)
	Height: 672mm (rental)
	Depth: 246mm (rental)
	Width: 448mm (fixed)
	Height: 672mm (fixed)
	Depth: 116mm (fixed)
dimensiones de tiles	Width: 896mm (rental)
	Height: 672mm (rental)
	Depth: 246mm (rental)
	Width: 448mm (fixed)
	Height: 672mm (fixed)
	Depth: 116mm (fixed)
Peso / tile	58 kg (rental)
	17 kg (fixed)
Tipo de IP	IP65/65
procesado	16 bit/color
colores	281 trillion
tasa de refresco	800Hz
montaje con pie	Max. 12 tiles high
montaje con viga	Max. 15 tiles high
Interfaz de enlace	DVI interface (DVI connector)
Longitud máx. de enlace	4.5m (with Barco DVI cable)
Interfaces	2x DVI link
Conexión en cascada máx. de potencia	3 tiles
Facilidad para el servicio	Back
Temperatura operativa	-20 -45°C
Temperatura de almacenamiento	-20 -60°C
Humedad operativa	10-99%
humedad de almacenaje	10-99%
compatibilidad de la fuente	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI (DX700: and Dual link DVI, Dual link HDSDI)
Digitalizador operable	DX-700 (with DVI output card), D320, LED-PRO
Certificaciones	UL, CE class A, TUV, FCC, ClassA

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

