

wePresent WiPG-1600W

Bietet die umfangreichste Palette an Funktionen für interaktive Erlebnisse; teilweise Drahtlossystem, teilweise Medienstreamer – ein fast perfektes System



- **Flexible Vernetzung über kabelgebundenes LAN, kabelloses LAN oder beides gleichzeitig**
- **USB-Konnektivität**
- **Videostreaming mit voller 1080p-Auflösung und geringer Latenz**
- **Kommentare auf dem Bildschirm für mehr Interaktion bei der Präsentation**
- **Power-over-Ethernet (PoE) für flexible und unkomplizierte Installationen**

Wie alle wePresent-Modelle verfügt auch das WiPG-1600W über eine plattformübergreifende Kompatibilität für Windows-, Mac OS-, Chromebook-, Android- und iOS-Geräte, damit diese für gemeinsame Präsentationen und Interaktionen genutzt werden können. Außerdem wird vom WiPG-1600W Apple AirPlay unterstützt, um Benutzern zu ermöglichen, mit dem nativen Protokoll von Apple präsentieren zu können.

Menschen und Ideen zusammenbringen

Das WiPG-1600W bietet alle Funktionen, über die auch bereits das WiPG-1000 verfügt. Darüber hinaus profitieren Sie nun auch von intelligenten und sorgfältig ausgearbeiteten Upgrades. Mit den Funktionen für Anmerkungen auf der Anzeige und dem virtuellen Whiteboard können Präsentatoren wichtige Punkte hervorheben und Ideen direkt während der Präsentation weiterentwickeln. Mithilfe einer mit dem Gerät verbundenen USB-Maus können Präsentatoren einfach Anmerkungen auf der Anzeige machen und haben Zugang zu den Konferenzkontrollfunktionen für Moderatoren ohne Touchscreen-Display.

Schnelle Verbindungsmöglichkeiten für Besucher

Mit dem WiPG-1600W stehen eine Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten zur Auswahl, um jede Umgebung bedienen zu können. Mithilfe des integrierten USB-Anschlusses können Präsentationen von Dokumenten, Medien und Videos ohne PC/Mac oder Mobilgerät abgeschlossen werden. Besucher können sich mithilfe eines USB-Tokens, auf dem die MirrorOp-Software ohne Installation auf den Geräten läuft, verbinden und präsentieren oder sie können die Software direkt von der wePresent-Unit starten – ebenfalls ohne Installation der Software.

Lösungen, um Ihr Publikum zu begeistern

Mit Webslides können Präsentatoren die Aufmerksamkeit ihres Publikums halten und dafür sorgen, dass es sich auf den Inhalt konzentrieren kann. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können alle verbundenen Mitglieder den auf dem Display projizierten Inhalt und Anmerkungen auf ihrem eigenen Gerät in Echtzeit ansehen.

Die 1-zu-viele-Verteilung ermöglicht das Anzeigen von Inhalten auf mehreren mit dem Netzwerk verbundenen wePresent-Geräten gleichzeitig – eine ideale Lösung für umfangreiche Meeting- oder Lernerfahrungen.

Mit dem WiPG-1600W heben Sie Ihr Präsentationserlebnis garantiert auf eine neue interaktive Ebene.

Technische Daten**WEPRESENT WIPG-1600W**

Allgemeine technische Daten	
Betriebssystem	Windows 7, 8, 10 und höher macOS X 10.9 und höher Android 4.1 und höher iOS 9 und höher
Native Unterstützung des Industriestandards	Apple AirPlay
Videoausgang	1 x HDMI 1 x VGA
Bildrate	bis zu 30 fps
Ausgangsauflösung	bis zu 1.080 p
Verbundene Benutzer	bis zu 64
Quellen	bis zu 4 gleichzeitige Verbindungen mit fixiertem Screenlayout
Audioausgänge	HDMI analog über Audio-Buchse 3,5 mm
Authentifizierungsprotokoll	WEP WPA / WPA2 PSK WPA / WPA2 Enterprise Stationärer Modus 802.1x EAP
Drahtloses Übertragungsprotokoll	2.4G (b/g/n)/5G (a/n) schaltbar
Schnittstellen	1 x 15 Pin VGA (Rückseite) 1 x RJ-45 Ethernet LAN (Rückseite) 1 x HDMI (Rückseite) 2 x USB 2.0 (Vorderseite) + 1 x USB 2.0 (Rückseite) 1 x Stereoklinkenanschluss (Rückseite) 1 x LED-Netztaste (Vorderseite) 1 x Rücksetztaste (unten)
Stromverbrauch	15,3 W Stromverbrauch bei voller Auslastung unter Testbedingungen: · Stromversorgung: DC 5 V · SW-Version: 1.0.0.5 · HW-Version: 0.53 · USB-Anschluss: 0,5 A Last pro Anschluss (insgesamt 3 Anschlüsse) · WiFi: 2,4 G/11n (Projektion von vier Videostreams mit 1.080p) · Ethernet-Anschluss: Ping-Paket · HDMI: Ausgang 4-in-1-Bildschirm · VGA: Ausgang 4-in-1-Bildschirm · Telefonbuchse: Lautsprecheranschluss
Wärmeabgabe	18.755 BTU/h
Gewicht	801 g mit Verpackung 293 g ohne Verpackung
Abmessungen	159 x 91 x 29,9 mm ohne Verpackung 216 x 220 x 66 mm mit Verpackung
Umgebungstemperatur	Betriebstemperatur 0 ~ 40 Lagerung -10 ~ +70
Umgebungsfeuchtigkeit	Betrieb 90% Lagerung 85 % RL

Generiert am: 15 Mar 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.