

# OverView LVD-5521C

适合入门级和中端应用的 55 英寸超窄边框（ENB）LCD 视频墙



- 500 尼特亮度，ENB 系列
- 卓越的显示单元色彩和亮度
- 易于使用的拼接显示系统设置和控制界面
- 带集成传感器的 Sense X 亮度和颜色自动校准
- 无风扇解决方案，无噪音
- 可选 5 年服务包

Barco 的 OverView LVD-5521C 是一款高性能、中等亮度（典型值 500 cd/m<sup>2</sup>）且成本优化的 55 英寸 LCD 面板，专用于平铺视频墙应用。OverView LVD-5521C 是一款 ENB 1.8 毫米边框系列的产品，色彩出众、视角宽广，可为入门级和中端应用提供巨大价值。

### 通过自动颜色和亮度校准节省成本

OverView LVD-5521C 是 Barco 备受赞誉且业界领先的 OverView LCD 视频墙产品组合的一部分 - 它对高端 Barco UniSee 平台起到了补充作用。与众不同的创新型 Sense X - 巴可的自动实时色彩和亮度校准系统，可确保整个拼接显示系统始终保持高度平衡的图像 - 从而避免拼接显示系统上显示“棋盘”模式图像。Barco 是市场上唯一一家能够基于集成亮度和颜色传感器实现此类实时自动校准的公司。

使用 Barco 的视频墙管理器可以更轻松地控制视频墙，进一步提高用户友好性。

## 技术规格

## OVERVIEW LVD-5521C

面板	
分辨率	全高清 (1920 x 1080)
背光	直接 LED
宽高比	16:9
亮度	500 cd/m <sup>2</sup> (典型)
对比度	1200:1 (标准值)
白点色温	原生 10000 K (典型)
灰阶	10 比特
颜色调节	Sense X 色彩和亮度自动校准
背光寿命	60,000 小时 (典型)
冷却方式	无风扇
响应时间	< 8 毫秒
屏幕雾化度	28%
Temperature sensors	是
亮度均匀性	9P: 95%
视角 (H, V)	178, 178 度
工作温度	0 -40°C
工作湿度	10% -90% (非冷凝)
工作湿度	10% -90% (非冷凝)
操作	24/7
存储温度	-20°C -60°C
存储湿度	10% -90% (非冷凝)
固定	VESA 600x400
尺寸	
尺寸	1211.9 x 682.7 x 121.1 毫米   47.71" x 26.88" x 4.77"
屏幕对角线距离	55 英寸 (1397 mm)
可视区域尺寸	1,209.6 mm x 680.4 mm   47.62" x 26.79"
净重	26 kg   57.32 lbs
边框总宽度 (两个相邻的显示屏)	1.8 mm   0.07 英寸
连通性	
显示端口	2 个 DP1.2 输入 (当线缆长度超过 3 米时, 需使用 DP 接口 1.2 线缆) 1 个 DP1.2 输出
HDMI	2 个 HDMI 2.0 输入
HDCP	是
网口	1
串流视频标准	协议: RTP/UDP 多播; 视频压缩格式: H.264, 高达 1080p@60fps, HiP (High Profile) 4:2:0, 等级 4.2
USB	1 个输入 (仅用于电源)
电源	
AC 输入电压	100-240 VAC, 50-60 Hz
功率消耗	160 W (500 尼特固有)
散热	580 BTU/小时

生成于: 12 Apr 2024

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。