


XT0.9-Q

Paso de píxeles de 0,9 mm, pantalla LED de alta resolución para interiores



- Paneles de 27" con una relación de aspecto de 16:9
- Impulsado por Infinipix[®] de Barco
- Colores correctos Rec. 709
- Fácil de usar, instalar y mantener
- Tiempo de funcionamiento del producto maximizado

La nueva XT0.9-Q amplía aún más la cartera de baldosas LED de alta resolución para interiores de Barco. Los paneles de 27 pulgadas con una profundidad de píxel de solo 0,9 mm ofrecen excelentes resultados sin bordes. Incluye todas las características necesarias para ampliar al máximo la fiabilidad de la pantalla mural de LED. Aprovechando la tecnología IMD (4 en 1), la XT0.9-Q ofrece imágenes de alta resolución en cualquier entorno.

Experiencia visual superior

Como cada placa tiene una relación de aspecto 16:9, crear pantallas Full HD o UHD nativas es un juego de niños. Esto permite mostrar el vídeo en los formatos más comunes en su totalidad, sin compresión ni lienzos no utilizados. Además, la tecnología de corrección de bordes compatible con la cámara garantiza que todos los paneles se pueden alinear fácilmente para crear una experiencia visual de pantalla única sin divisiones.

Fácil de instalar y mantener

Como estos paneles LED están diseñados para el montaje en pared, se puede acceder por completo a ellos desde su parte frontal, lo que crea una pequeña profundidad. La robustez mejorada y la Extracción Asistida de Módulos garantizan que las placas puedan retirarse fácilmente, para su mantenimiento o sustitución, con un riesgo reducido de daños en los píxeles.

Gracias a Infinipix™, la calidad de imagen es perfecta tanto en modo atenuado como en modo de alto brillo, con una precisión de color Rec. 709 constante. Los artefactos de vídeo, que suelen aparecer en contenidos de movimiento rápido, se contrarrestan con éxito y el vídeo se muestra sin contratiempos. La calibración automática garantiza que toda la pared esté perfectamente uniforme en todo momento.



Fiabilidad inigualable

Para ofrecer compatibilidad con Direct LED en entornos críticos y evitar interrupciones en el trabajo, es posible integrar en XT0.9-Q la redundancia de la fuente de alimentación y los datos. Además, en lugar de sufrir una avería repentina de toda la pantalla mural de vídeo, los usuarios pueden recibir advertencias para tomar medidas proactivas frente a posibles fallos.

Las pantallas XT-Q están respaldadas por un periodo de garantía del producto de tres años. Para una mayor tranquilidad, los clientes pueden contratar un paquete de mantenimiento EssentialCare, con módulos compatibles con lotes de hasta cinco años.

Generado en: 08 Jan 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.