

# X2.8R

2.85 毫米像素间距，1,200 尼特真正交叉租赁 LED 显示屏



- 高分辨率室内LED显示屏
- 自动对齐支架梁
- 前维护

X2.8R 是一款 2.8 毫米像素间距的 LED 显示器，专为租赁和舞台市场而设计。它具有卓越的图像质量，真正的交叉租赁功能，安心保障及快速安装到活动现场的特征。

### Superior image quality

得益于 Infinipix™ 处理技术，X2.8R 具有出色的画质。无论白天还是黑夜，在调暗和高亮度模式下都能提供出色的图像质量。显示器可在所有照明条件下准确地再现您想要的颜色。Infinipix™ 处理技术保证平滑的视频同步，无错位或卡顿。

### Reliable and easy to set up

如果图像出现问题，整个展演就会受到影响。由于冗余数据路径在发生故障时自动接管，X2.8R 可以让您放心自如。电子邮件状态通知允许您主动管理显示内容。X2.8R 由碳纤维框架组成，使其兼具坚固和轻量化的特性。

更重要的是，它的梁既可以用作桁架也可以用作脚架，因此可以充分降低硬件投资。

如果您需要更换 LED 模块，Infinipix™ 架构可以让您在短短几分钟内完成此操作…

### Truly cross rentable

由于我们专有的校准技术，X2.8R 非常适合交叉租赁。通过这种方式，您可以不受限制地结合不同租赁公司的各种 LED 显示单元来执行大型项目。X2.8R 始终保证整个表面的亮度和图像质量一致。

## 技术规格

## X2.8R

### 一般规格

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 像素间距         | 2.85毫米 / 0.112英寸                                |
| 像素密度         | 122500像素/平方米                                    |
| 每砖像素         | 168 x 168像素 (H x V)                             |
| LED类型        | SMD RGB 黑色                                      |
| 亮度           | 1200 尼特                                         |
| 刷新率          | 3840 Hz                                         |
| 色彩处理         | 16比特                                            |
| 颜色           | 281兆                                            |
| 处理           | Infinipix™                                      |
| 信号源兼容性       | 参见Infinipix™                                    |
| 数据连接         | 1G Infinipix(TM)                                |
| 水平观察角度       | +/-80° (至少50%亮度)                                |
| 垂直视角         | +/-80° (至少50%亮度)                                |
| 砖大小(WxHxD)毫米 | 480 x 480 x 89毫米 / 18.90 x 18.90 x 3.50英寸       |
| 显示单元材料       | 碳                                               |
| 重量 / 层数      | 7千克 / 15.4磅                                     |
| 曲线能力         | -7.5°/-5°/-2.5°/0°/2.5°/5°/7.5°                 |
| 可维护性         | 前/后维护                                           |
| 输入电压         | 100-240V / 50-60Hz                              |
| 功率消耗         | 570W/平方米 -53W/平方米 (更大)<br>244W/平方米-23W/平方米 (标准) |
| 散热           | 1950 BTU/小时/平方米 (更大)<br>832 BTU/小时/平方米 (标准)     |
| 操作温度         | -10° -+40°C / 14° -104°F                        |
| 工作湿度         | 10-90%                                          |
| 冷却方式         | 被动冷却                                            |
| IP等级         | 仅室内                                             |

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。