

클릭쉐어 허브 프로

향상된 하이브리드 회의를 위한 프리미엄 모듈형 화상 회의실 시스템



- 무선 프레젠테이션: USB-C DisplayPort™를 지원하는 차세대 ClickShare Button 2개로 4K 콘텐츠 공유
- 듀얼 디스플레이 지원
- 100% 안전하고 암호화되어 있으며 클라우드에서 관리됩니다.
- Barco Eco 라벨 A+를 받은 지속 가능한 제품

ClickShare Hub Pro는 향상된 하이브리드 회의를 위한 프리미엄 모듈식 무선 화상 회의 시스템입니다. 차세대 ClickShare Button 두 개(Wi-Fi 6E 및 USB-C DisplayPort™ 지원)와 함께 제공되어 회의 참가자들이 보안이 강화된 4K 무선 콘텐츠 공유를 편리하게 즐길 수 있습니다. 듀얼 디스플레이 지원으로 시각적으로 뛰어나고 참여도 높은 회의가 보장됩니다.

IT 관리자와 시스템 통합업체를 위해 ClickShare Hub Pro는 모든 회의실 유형에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 솔루션과 엔터프라이즈급 보안 및 규정 준수 기능을 제공합니다.

2025년 말에 출시될 예정입니다.

기술 사양

클릭쉐어 허브 프로

일반 사양

운영체제	Windows 10 이상 macOS 14(Sonoma) 및 15(Sequoia)
시스템 요구 사항	Microsoft Teams 또는 Zoom을 원활하게 사용하려면 최소: Intel i3 듀얼 코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 7/8GB RAM/OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS Mojave 최신 빌드 권장: Intel i5 4코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 9/8GB RAM/OS: Windows 11 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드
비디오 출력	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Control Panel): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
비디오 입력	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
오디오 출력	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare 버튼	2
ClickShare 앱	Desktop
네이티브 프로토콜	Airplay, Google Cast, Miracast *
화면의 동시 표시 최대 소스	2*
소음 수준	최대 25dBA @ 30°C
유선 인증	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 및 IEEE 802.15.1 BT 5.3
범위	ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간 최대 거리는 30m(100ft)이며, 주파수 대역은 2.4GHz, 5GHz 및 6GHz(DFS)를 지원합니다
주파수 대역	2.4GHz, 5GHz 및 6GHz DBS/HBS(일부 국가에서는 DFS 채널 지원)
연결	후면: 1x 이더넷 LAN 1Gbit 1x USB-C 전원 공급 3.1 EPR 싱크 2x HDMI 출력 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 장치 + USB-C DisplayPort™ 출력 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 출력 전면: 1x USB-C 2.0/3.0
온도 범위	작동 온도는 0°C에서 40°C(+32°F에서 +104°F)이며, 3,000m 고도에서는 최대 35°C(95°F)까지 가능합니다. 보관 온도는 -20°C에서 +60°C(-4°F에서 +140°F)입니다
습도	보관: 상대 습도 0~90%, 비응축 작동: 상대 습도 0~85%, 비응축
도난 방지 시스템	캔싱턴 잠금 장치
인증	FCC/CE
터치스크린 지원 및 대화형	예 *
무선 회의	네, 앱이나 버튼을 통해서요 *
로컬 뷰	고품질 *
네트워크 연결	랜
관리 및 보고	지원
보증	표준 3년
*	나중에

ClickShare Base Unit 치수

치수(HxWxD)	37 * 180 * 180(mm)
소비전력	작동 시: 160W(최대) 대기 시:
전원 공급 장치	외부 USB-C 충전기 100W(PD3.0 SPR), 180W(PD3.1 EPR)
중량	720gr

작성일: 30 Jul 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

