

Speakerphone sans fil ClickShare

Speakerphone sans fil ClickShare, détection ultra-longue distance au-delà de 3 mètres



- Extension flexible, prend en charge plusieurs connexions en cascade
- Prise de son de précision, capturant chaque mot prononcé avec une clarté exceptionnelle
- Réduction du bruit pilotée par l'IA, filtrant intelligemment plus de 300 types de bruit de fond, garantissant que les réunions restent concentrées sur la communication.
- Optimisation du volume alimentée par l'IA, améliorant la voix de l'orateur tout en minimisant les distractions en arrière-plan

Le haut-parleur sans fil ClickShare s'intègre parfaitement à ClickShare X-Display, offrant une fonctionnalité plug-and-play sans configuration complexe requise. Il étend sans effort la portée de captation du microphone dans l'espace de réunion, ce qui le rend idéal pour les salles de conférence moyennes à grandes dépassant 12 mètres, améliorant efficacement la couverture audio et la clarté de la communication.

Spécifications techniques

SPEAKERPHONE SANS FIL CLICKSHARE

Microphone

Nombre de micros	8 microphones MEMS à formation de faisceau
Distance de capture	4 m
Sensibilité	-35 dB ± 1 dB
Réponse en fréquence	100012 kHz
Taux d'échantillonnage	48 kHz
Annulation d'écho	Oui
Suppression du bruit	Oui
Contrôle automatique du gain	Oui

Haut-parleur

Quantité de haut-parleurs	1
Puissance de sortie	4w
THD	1 kHz < 1 % (à 1 W)

Alimentation

Alimentation	DC 54V
Cordon d'alimentation	Chine, longueur 1,5 mètre
Consommation électrique maximale en fonctionnement	< 8 W

Spécifications générales

Clé	1*Muet, 1*Vol+, 1*Vol-
Lumière	1*Muet, 1*Vol+, 1*Vol-, 1*Connexion filaire, 1*Connexion sans fil
Numéro de cascade	4
Langue	chinois/anglais

Connexions

Ports	2*RJ45, 1*USB-C, 1*DC (alimentation)
Type de connexion	RJ45/USB-C/Dongle USB sans fil

Accessoires

Câble d'alimentation	1
Câble USB	1 (USB-C vers USB-A)
Câble RJ45	1
Clé USB	1
Boîte de rangement	Oui

Environnement

Température de fonctionnement	0 °C~40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % ~ 90 % HR
Température de stockage	-20 °C~60 °C
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % HR
Altitude	0 5000 mètres

Crée le : 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO