

# FLD 2.37 - 3.79: 1 (EN14)

2.56 - 4.1 : 1 (SX+) / 2.37 - 3.79 : 1 (WUXGA)



Intervallo messa a fuoco 3,0-30,0 m

- SX+ 2.56-4.10:1
- 1080/WUXGA 2.37-3.79:1

**Specifiche tecniche****FLD 2.37 - 3.79: 1 (EN14)****Specifiche generali**

Funzionamento F/#	F 2.1-2.72 Iris F# 2,1-6,5 automatizzato
Rapporto zoom	1.6 Zoom e messa a fuoco motorizzati
Lunghezza focale	49,1-78,6 mm
Intervallo messa a fuoco	Standard: 3,0 m – 30 m
Intervallo di messa a fuoco personalizzato	Disponibile intervallo di messa a fuoco esteso; contattare il servizio vendite per informazioni dettagliate
Peso	2,5 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1080p/WUXGA 2.37-3.79:1</li><li>■ SXGA+ 2.56-4.1:1</li><li>■ 720p 2.8-4.49:1</li><li>■ XGA 3.5-5.6:1</li></ul>

Tolleranza per dimensioni immagine +/-5%

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.