

# ClickShare CX-30

중소규모 회의실 및 컨퍼런스룸을 위한 매끄러운 무선 회의



- 상호작용을 위한 기능: 터치 백, 주석 및 판서
- 스크린에 2개의 소스를 동시 출력하여 협업 효과를 강화
- Button 또는 앱으로 노트북에서 화상 회의 실행
- 100% 안전한 보안성, 암호화 및 클라우드 관리

ClickShare CX-30은 중간 규모의 회의 공간에서 무선 회의를 가능하게 합니다. 회의실에 들어가면 ClickShare가 자동으로 카메라, 마이크, 스피커, 사운드바 및 디스플레이 등의 회의실 장비에 연결합니다.

원하는 화상 회의 플랫폼을 사용하여 몇 초 안에 노트북에서 회의를 시작하십시오. 직원과 게스트 모두 ClickShare Button 또는 ClickShare 앱을 한 번만 클릭하면 간편하게 하이브리드 회의를 할 수 있습니다.

**기술 사양****CLICKSHARE CX-30**

<b>ClickShare 베이스 유닛 치수</b>	
크기(HxWxD)	465mm x 89mm x 528mm
전원 공급 장치	표준 110/220V AC 플러그 또는 USB-C
전력 소비	작동: 최대 5-10W, 24W
무게	900 gr
<b>일반 사양</b>	
운영체제	Windows 10 이상 macOS 11(BigSur) 이상. 안드로이드 v11 및 이후 버전(ClickShare 앱) iOS 14 및 이후 버전(ClickShare 앱)
시스템 요구 사항	Microsoft Teams 또는 Zoom의 원활한 환경을 위해. 최소: Intel i3 듀얼 코어 프로세서/8GB RAM/OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mojave 최신 빌드 권장: Intel i5 4코어 프로세서/8GB RAM/OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드
비디오 출력	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b 또는 USB-C DisplayPort 1.2
오디오 출력	USB, HDMI
USB	USB-A 1개, USB-C 1개
ClickShare 버튼	2
ClickShare App	데스크톱 및 모바일
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
최대 동시 연결 수(버튼 및/또는 앱 사용)	32
소음도	최대 25dBa @ 0-30°C Max. 30dBa @ 30-40°C
인증 프로토콜	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
도달	ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간 30m(100ft) 주파수 대역 2.4GHz 및 5GHz(DFS)
주파수 대역	2.4GHz 및 5GHz(일부 국가에서 DFS 채널 지원)
연결	이더넷 LAN 1Gbit 1개 USB Type-C 3.0 (전면) 1개, USB Type A 3.0 (전면) 1개
온도 범위	작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	켄싱턴 잠금 장치
인증	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	지원
무선 회의	앱 또는 버튼 사용
로컬 뷰	지원
네트워크 연결	LAN 및 WiFi *
Management and reporting	지원
보증	표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년

**작성일: 18 Apr 2024**기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.barco.com](http://www.barco.com)에서 확인하십시오.