

# ClickShare Hub Pro

适用于增强混合会议的高级模块化视频会议室系统



- **无线演示：**通过两个新一代 ClickShare 按钮和 USB-C DisplayPort 接口，实现 4K 内容共享™
- **支持双显示器**
- **从设计上就注重安全性，采用云管理，并基于微软设备生态系统平台 (MDEP) 构建**
- **巴可生态标签 A+ 认证的可持续产品**

ClickShare Hub Pro 是一款高级模块化无线视频会议系统，旨在增强混合式会议体验。参会者只需轻点可立享控制面板即可开始会议。使用两个新一代 ClickShare 按钮，分享 4K 内容同样简单。该 Hub 支持双显示器，可增强互动和协作。

对于 IT 管理人员和集成商而言，ClickShare Hub Pro 为所有类型的会议室提供可定制的解决方案，并具备企业级安全性和合规性。它基于 Microsoft 设备生态系统平台 (MDEP) 构建，可确保企业级安全性和合规性。

预计将于 2025 年底上市。

技术规格

CLICKSHARE HUB PRO

一般规格	
操作系统	Windows 10 或更高版本 macOS 14 (Sonoma) 和 15 (Sequoia)
系统要求	最低配置：Intel Core i3 或 AMD Ryzen 5、8GB RAM、Windows 10 20HS；Intel Core i3 或 Apple Silicon M1、8GB RAM、macOS 11 Big Sur 推荐配置：Intel Core i5/Ultra 5 或 AMD Ryzen 7、8GB RAM、Windows 11 最新版本；Apple Silicon M3、8GB RAM、macOS 最新版本
视频输出	HDMI-1： UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI-2： 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP（控制面板）： HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
视频输入	4K 超高清 (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
音频输出	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
可立享按钮	2
可立享应用程序	桌面
屏幕上同时显示的最大信号源	1
噪声水平	上限 25 dBA（30°C 时）
有线身份验证	802.1x、EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP *
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 和 IEEE 802.15.1 BT 5.3
覆盖范围	上限 30 米（100 英尺），可立享按钮和可立享主机之间
频带	2.4GHz、5GHz 和 6GHz DBS/HBS（部分国家/地区支持 DFS 频道）
连接	背面： 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 电源传输 3.1 EPR 接收器 2x HDMI 输出 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 设备 + USB-C DP 接口™ 输出 1x USB-C 2.0 + USB-C DP 接口™ 输出正面： 1x USB-C 2.0/3.0
温度范围	工作温度： 0°C 至 +40°C（+32°F 至 +104°F）最高温度： 35°C (95°F)，海拔 3000 米 存储温度： -20°C 至 +60°C（-4°F 至 +140°F）
湿度	存储： 0 至 90% 相对湿度，无冷凝 操作： 0 至 85% 相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
认证	FCC/CE
触控屏支持和交互性	是*
无线会议	是的，通过应用程序或按钮*
本地视图	高质量 *
网络连接	局域网
管理和报告	是
保修政策	3 年标准
*	在后期
尺寸（高 x 宽 x 深）	37 * 180 * 180 (mm)
功耗	运行： 160W（上限）待机：
电源	外部 USB-C 充电器 100W（PD3.0 SPR）、180W（PD3.1 EPR）
重量	720 克
Box content	可立享 Hub Pro Base Unit、2 个第五代可立享 Hub 按钮、安装盘、安全手册、快速安装指南

生成于：02 Dec 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。