


# OverView MVL-621

Промышленная светодиодная видеостена диагональю 60 дюймов с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD



- Высокая яркость
- Резервирование важных компонентов
- Низкое энергопотребление
- Дистанционное управление
- Высокая надежность
- Экологичность

Простой в управлении проекционный модуль OverView MVL-621 с соотношением сторон 16:9 и светодиодной подсветкой обеспечивает стандартные детализацию, яркость и функционал в разрешении Full HD, которые требуются в просторных диспетчерских.

Эта видеостена с обратным проецированием обеспечивает сбалансированный набор важнейших функций, идеально отвечающих стандартным требованиям. Все это достигается без ущерба для качества и с заботой об окружающей среде — поскольку сокращается потребление энергии, увеличивается срок службы и облегчается вторичная переработка.

## Непревзойденный срок службы и яркость светодиодов

Этот светодиодный источник света нового поколения кардинально повышает яркость модуля MVL-621. Модуль MVL-621 увеличивает максимальную светоотдачу на 55% по сравнению с отраслевым стандартом и благодаря этому может использоваться в помещениях с практически любыми условиями освещения. Это радикальное повышение яркости достигается без роста энергопотребления.

Модуль MVL-621 также отличается значительной надежностью, которая достигается благодаря наличию резервных входов для обеспечения непрерывности потока данных, дополнительному внешнему источнику питания с автоматическим восстановлением после сбоя и сроку службы источника света в 100 000 часов.

### **Легкая установка и удаленное управление**

Менеджер видеостен от Barco значительно упрощает установку и настройку видеостен, а также управление ими. Облачное решение для управления видеостенами Management Suite, в свою очередь, обеспечивает удаленный мониторинг, диагностику и управление видеостенами Barco. Подобное удаленное централизованное управление позволяет снизить эксплуатационные расходы и обеспечивает быстрое и эффективное решение проблем.

## Технические характеристики

## OVERVIEW MVL-621

### Общие характеристики

Разрешение	1920 x 1080
Яркость	Under native color gamut
	Mode / Screen type
	High brightness
	Normal
	Eco
Динамическая контрастность	1,200,000:1 (dynamic)
ЖКИ технология	Система обратного проецирования DLP
Цветовая гамма	EBU
Белая точка	Customized white points
Однородность яркости	>95%
Экран	Среднее усиление, угол обзора 180°
Разрыв экрана	Adjustable up to 0.2 mm depending upon video wall configuration and operating temperature
Стабильность цветности	Самокалибровка с использованием технологии Sense <sup>5</sup> на основе данных усовершенствованного цветового датчика
Габариты	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Диагональ: 70 дюймов</li> <li>▪ Ширина: 1550 мм   61,0 дюйма</li> <li>▪ Высота: 872 мм   34,3 дюйма</li> <li>▪ Глубина: 1010 мм   39,8 дюйма</li> <li>▪ Вес: 104 кг   228 фунтов</li> </ul>
Источник света	6x redundancy for each of 3 LEDs
Уровень шума	Меньше 20 дБ (при измерении на расстоянии 5 м спереди)
Срок эксплуатации ЖКИ	<p>&gt; 80000 час.*</p> <p>MTBF LED: &gt; 500000 час.</p> <p>* (Срок службы светодиодного источника света зависит от условий эксплуатации устройства.)</p>
Условия для операции	10-40 °C, влажность 80 % (без образования конденсата).
Входное напряжение	90-240 В, 50-60 Гц
Потребляемая энергия	70W (eco) 100W (typ.) 150W (max)
Тепловыделение	240 BTU/h (eco) 340 BTU/h (typ.) 510 BTU/h (max)
Вход/выход сигнала	2x DP1.2 inputs & 1x output (4K@60Hz) 2x HDMI 2.0 inputs (4K@60Hz) 2x USB ports (only for power) 2x Ethernet ports
HDCP	v2.2
Внешний источник питания	Дополнительно: удаленные резервные источники питания с возможностью горячей замены
Обработка сигнала	Loop through Cropping, scaling with wall configuration
Прямый доступ к Ethernet	Встроенный веб-сервер
Графический интерфейс потребителя	Все параметры и рабочие характеристики
Интерфейс сторонних изготовителей	WEB service API
Гарантия	2 года

Создано: 19 Sep 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**