

ClickShare CS-100 Huddle

ハドルスペース用ワイヤレスプレゼンテーションシステム



- 中央スクリーンへのワイヤレス接続
- ユーザー1人をオンスクリーン
- ノートパソコン、タブレットまたはスマートフォンから共有
- HDMI出力

少人数で、効果的なコラボレーションを実施。ハドルスペースとは、クリエイティブかつ柔軟でありながらシンプルで直感的なスペースであり、それぞれが自分のデバイスを持ち込んで、共有、議論、対話できる場所です。すばやく簡単に。

そのため、BarcoはClickShare CS-100 Huddleを開発しました。自由に意見を交わせるハドルスペースに最適な、このワイヤレスプレゼンテーションシステムを使えば、それぞれのノートパソコンやモバイルデバイス上にあるものを簡単にプレゼンテーションスクリーンで共有できます。ケーブルなし、セットアップなしで、参加の待ち時間もありません。重要なことに集中してください。

ClickShareの最新アップデートに含まれる新機能についてはこちらをご覧ください

ハドルスペースが活気あるコラボレーションのスペースへ

CS-100 Huddleは小さな会議室やハドルスペースにすばやくクリエイティブなコンテンツの共有を実現します。同システムでは、ハドルスペースから役員会議室にいたるまで均一な会議環境をお届けします。ゲストを含むすべての人が接続・共有でき、トレーニングも必要ありません。ClickShareアプリを使用すれば、お使いのデバイスのコンテンツを会議室のスクリーンに映し出すことができます。デスクトップ用アプリで最適な利用環境を得られるように、ベースユニットには常に最新のファームウェアをインストールするようにしてください。パッケージに追加でClickShareボタンもご注文いただければ、中身のあるシンプルなコンテンツ共有が可能になります。

お客様の会社に最適

CS-100 HuddleはHDMI出力を搭載したスタンドアロン型モデルで、同時に最大8ユーザーの接続、1ユーザーのコンテンツ共有が可能です。また会社のネットワークに統合して中央管理ができるため、ハドルスペースから役員会議室にいたるまで均一な会議環境をお届けします。CS-100 Huddleには、暗号化、ログイン管理、「https」を含む標準的なClickShareセキュリティ機能と、ベースユニットのワイヤレスネットワークのSSIDを非表示にできる機能が含まれます。

CS-100 Huddleは、ISO 27001認証取得済みのフローとプロセスにより開発された製品です。

ClickShare CS-100 Huddleを備え付けの会議室のセットアップ（Microsoft TeamsやZoomルームなど）に追加すると、Microsoft TeamsとZoomの会議でのコラボレーションが強化されます。これにより、会議から真のコラボレーションに焦点が戻ります。

技術仕様

CLICKSHARE CS-100 HUDDLE

一般仕様

オペレーティング・システム	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 ビット macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare アプリ) iOS 11、12 & 13 (ClickShare アプリ)
ビデオ出力	HDMI x 1
出力解像度	1920x1080
オーディオ	HDMI 経由、アナログはオーディオ・ジャック 3.5mm 経由
フレームレイト	最大 30 fps
画面上の同時ソース数	1
同時接続数	8
iPad、iPhone、Android との互換性	Android と iOS デバイスの両方に対してドキュメント、ブラウザ、カメラを共有する ClickShare アプリ
拡張型デスクトップ	利用可能 (オペレーティング・システムに依存)。ClickShare 拡張パックを必要とする場合があります。
認証プロトコル	スタンドアロン・モードで WPA2-PSK ネットワーク統合モードで WPA2-PSK または IEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n
接続距離	信号強度変調で調節可能; ClickShare Button および ClickShare Base Unit 間が最大 30m (100 ft)
周波数帯域	2.4 GHz および 5 GHz (DFS チャンネルは非対応)
接続	1x イーサネット LAN 100Mbit 1x (後面) + 1x (前面) USB オーディオ・アナログ・ライン出力ミニ・ジャック・ソケット (3.5mm)
ノイズレベル	ファンレス
適用温度範囲	動作: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 最大: 35°C (95°F) @ 3,000m 保管: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
湿度	保管: 0 ~ 90% 相対湿度、結露なきこと 動作: 0 ~ 85% RH、結露なし
盗難防止システム	ケンジントン・ロック
証明書	FCC/CE
保証	3 年間が標準
Google Cast 非対応	Google Cast 非対応
* 注記	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit 寸法

重量	600g / 1.32lbs
寸法 (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (最小) / 8.1 インチ x 4.5 インチ x 1.8 インチ (最小)
消費電力	操作: 6W (通常) / 18W (最大) スタンバイ: 2.6W (ECO スタンバイ) / 0.4W (ディープ・スタンバイ)

生成日: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様については www.barco.com をご確認ください。