

S3-4K Jr

コンパクトでコスト効率の高いEvent Masterプロセッサ



- 簡単で信頼性の高いショーのセットアップとプロダクション
- 市場で高く評価される4K性能
- 将来の変化に応じてフル機能のS3-4Kシステムにアップグレード可能

Powerful features, easy operation

- カードベースのモジュール型デザイン
- クロスプラットフォームのEvent Masterツールセットで簡単にセットアップでき、ステップに従ってシステム設定が可能
- 現場での運用が容易であり、モジュール型設計のEvent Masterカードにより将来開発される信号インターフェースも迅速にサポート可能
- 最大限の安心を提供するデュアル冗長電源（オプション）
- ワイドスクリーンのブレンディングに対応

技術仕様

S3-4K JR

一般仕様

Model	NGS-3U
ライブエフェクト・キャンバス	10メガピクセル PWV/PGM 20メガピクセルは PGM のみ
ビデオ入力	2つの入力カードを介した8つのHD入力 (Event Master シリーズカード) <ul style="list-style-type: none">最大2x 4K入力 - 各入力カードは4K@60pまで対応4x SD/HD/3G SDI2x HDMI 1.4a (297MHz)2x DisplayPort 1.1 (300MHz)
ビデオ出力	2つの出力カードを介した8つのHD出力 (Event Masterシリーズのカード) <ul style="list-style-type: none">最大1x 4K出力 - 各出力カードは最大4K@60pまでサポート4x HDMI 1.4a (297MHz)2x マルチビューワ用HDMI 1.4a (最大297MHz)、または4x HDMI 1.4a (標準出力カードとして使用時)
ゲンロック	BNCコネクタによるアナログリファレンス入力/ループ; SDではバイレベルおよびブラックバースト、HDではトリレベル S3D同期: 4x入力DINコネクタ、2x出力DINコネクタ
プログラム出力	最大4つのプログラム出力を単一スクリーンまたはタイル/ブレンド表示ワイドスクリーンとして構成可能 最大4つの2048x1200@60~1つの4096x2400@60で構成可能 4辺すべてに対する、独立したエッジブレンディング/フェザリングコントロール
スケールされた AUX 出力	ユーザー定義可能 (4x 2048x1200@60~1x 4K@60) すべての出力をAUXの出力先として定義可能 (合計8つのAUX出力) 出力色の補正
ミキサー	<ul style="list-style-type: none">出力スクリーンごとのネイティブ解像度バックグラウンド・ミキサー独立レイヤー移行またはフル・プレビュー/プログラム移行柔軟なレイヤー割り当て - 2つのミックス可能または4つのシングル・スケーラブルな PIP/キー・レイヤーが任意のプログラム出力スクリーンに割り当て可能
静止画保存	最大 100 HD または 25 UHD (インポートファイルのサイズにより異なる)。
レイヤー効果	<ul style="list-style-type: none">ボーダー (ハード、ソフト、ハロ) およびドロップシャドウカラー効果ストローク、水平/垂直反転輝度、彩度、Cut/Fillキー (一部のモードはキー入力非対応)キーフレーム経由でのPIP移動
マルチビューワ	<ul style="list-style-type: none">柔軟なユーザー定義によるレイアウトプレビューと AUX も含めて、すべての入出力を監視2つの出力E2 Event Master プロセッサと同じ専用ハードウェア
拡張性	アップグレード・オプションで、リンクングが利用可能
HDCP	HDCP 互換性はインストールされているカードにより決定
制御	<ul style="list-style-type: none">WindowsまたはMac用のEvent Masterスクリーン管理ソフトウェアEvent MasterコントローラーウェブUIイーサネットRJ-45、1000/100/10Mbpsオートセンス
サービス性	<ul style="list-style-type: none">フィールド・サービス可能な I/O および処理カード (ホットスワップ不可)ホットスワップ可能なデュアル冗長電源
ノイズレベル	最大51.3dB平均 (ファン100%稼働時) ファン速度は動作温度に基づきソフトウェアで管理。 参照規格ISO 7779
寸法	<ul style="list-style-type: none">高さ: 13.26cm/5.22インチ - 3xRUラックマウントユニットWidth: 43.2 cm / 17" without chassis handles, 48.3 cm / 19" with chassis handles attachedDepth: 54 cm / 21.33" overall
重量	21.3 kg / 47 lbs
電力	入力電力: 100-240 VAC 50/60Hz 700W 単一の電源を同梱 オプションでデュアル冗長電源、ホットスワップ対応電源へのアップグレード可能
環境温度	0~40° C / 32~104 F
周囲の湿度	0~95% 結露なきこと (非稼働時) 0~85% 結露なきこと (稼働時)
保証	3年間の部品・修理保証

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

www.barco.com

BARCO