

DB-620

Rendimiento visual superior bajo todas las condiciones exteriores, 20 mm, 7.600 NIT, 20.482,56 cm²



Especificaciones del producto**DB-620****Especificaciones generales**

Profundidad de píxel	20 mm
resolución	208 x 720
brillo calibrado	7.200 nits medidos perpendicularmente a la pantalla
configuración LED	1R, 1G, 1B
Densidad de LED	7.500 / m ²
ángulo de visión horizontal	140° (+/-70°)
ángulo de visión vertical	55° (+15°/-40°)
Tamaño comercial	14' x 48'
Dimensiones (físicas)	14'3" x 47'9" (4,4m x 14,6 m)
Dimensiones (visuales)	13'7" x 47'3" 4,2 m x 14,4 m
relación de contraste	4000:1
tiempo de vida	100.000 horas
consumo de potencia	24.000 W (máx.)
peso	8.775 lbs 3.980 kg (excluidas las abrazaderas)
procesado	16 bits por color
colores	281 billones
Alimentación (monofásico / 240 V)	100 amps
Corriente (trifásico / 208 V)	67 amps
Temperatura operativa	-31° a 122°F (-35 a 122°)
Facilidad para el servicio	Acceso frontal

Generado en: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.