

# ClickShare CX-20

Conferência sem fio fácil para salas de reuniões pequenas e espaços apertados



- **Modelo básico de conferência sem fio**
- **Execute videoconferências em seu laptop**
- **ClickShare Button icônico para funcionários e convidados**
- **100% seguro, criptografado e gerenciado em nuvem**

ClickShare CX-20 permite conferências sem fio em pequenos espaços de reunião. Ao entrar na sala de reuniões, o ClickShare o conecta automaticamente aos dispositivos da sala, como câmeras, microfones, alto-falantes, barras de som e monitores.

Inicie uma reunião em seu notebook em segundos, usando a plataforma de videoconferência de sua preferência. Facilite as reuniões híbridas, com apenas um clique no ClickShare Button ou no ClickShare App, tanto para funcionários quanto para convidados.

## Especificações técnicas

## CLICKSHARE CX-20

### Dimensões da unidade base ClickShare

Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão ou USB-C
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W Máx.
Peso	900 gr

### Especificações gerais

Sistema operacional	Windows 10 e macOS 11 (BigSur) e superiores. Android v11 ou superior (Aplicativo ClickShare) iOS 14 ou superior (Aplicativo ClickShare)
Requisitos do sistema	Tendo em vista uma experiência tranquila no Microsoft Teams ou no Zoom. Mínimo: processador Intel i3 dual-core / 8GB RAM / OS: Windows 10 última versão ou Mojave última versão Recomendado: processador Intel i5 4-core / 8GB RAM / OS: Windows 10 última versão ou Mac OS última versão
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b ou USB-C DisplayPort 1.2
Saída de áudio	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	1
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast

### Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou 32 aplicativo)

Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit Banda de frequência 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletivo de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 2.0 (front); 1x USB Tipo A 2.0 (front)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Conferência sem fio	por meio do App ou do Button
Vista local	Visão local da exibição da sala apenas
Conexão de rede	LAN e WiFi*
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare

Gerada em: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.