

AC-AR05

Arcos 5000臂



AC-AR05安装臂设计为搭配ST-185B智能终端使用，安装在典型医院病房床边。

安装、操作简单

此臂具有高级锁止系统，实现了创新性对接连接，一个人即可轻松安装。由于配备智能倾斜机构，当用户在使用终端的触摸屏时，此安装臂能很灵活的操作，移动到更舒适的位置。

医院病房的完美设备

AC-AR05可完全遮盖，便于清洁和消毒，时刻确保病人安全。时尚超薄的设计与较小的形状系数，使其非常适合安装在现代医院病房中。

技术规格

AC-AR05

一般规格

颜色	巴可白
允许关节力	少于 30 N
高度	高度可调： 上 (+25°) : 32.5厘米 下 (-55°) : 62.5厘米 总体: 95厘米
倾斜	从水平方向： 上: 60° 下: -60°
主体材料	铝和钢
盖子	带塑料盖的壳体可按照医疗标准清洗
长度	1870毫米 第一部分: 1000毫米 第二部分: 870毫米
旋转	中间铰链: 330° V形支架铰链: 330° 铸造节点内一体化的旋转挡块
电缆管理	所有布线在机械臂内 直流电源、1x 以太网、1x 维修服务呼叫, 2x USB (USB电缆支持巴可提供的USB外围设备。为确保正确运行, 客户应联系巴可公司, 确认对于客户想要使用的外部USB设备的任何特殊需求, 可能需要将样品送交巴可公司可进行测试。)
固定	仅兼容ST-185B
移动	所有关节运动的缓冲
臂重	净重9kg, 总重11.5
承载能力	3.5 - 7.5 kg (可调节)
其他	独特的V形支架实现“倾斜”功能 锁定结构确保只需一名获得资格的人员即可完成安装 通过臂体内的电气连接实现接地 兼容巴可公司墙面安装盒AC-WB03和AC-WB01、吸顶底座AC-CM01和AC-CM02以及落地支架AC-FM01

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。