


2x2 rental structure

The DLite rental structures enable ultra-fast build up and breakdown of a display.



- Requiring less than an hour to build a 12 sqm display, from flightcase to display, the DLite is truly a mobile solution. Based on the feedback of some of Barco's most demanding customers, the rental structure is easy to build, to breakdown and ship.
- The Barco DLite rental structures are preferred by many of our clients because they are especially designed to create large seamless displays in various conditions.
- The Barco DLite fixed and rental structures are TUV approved to guarantee the quality and safety under all conditions.

Spécifications techniques

2X2 RENTAL STRUCTURE

Spécifications générales	
Largeur	896 mm + 2.5 mm
Hauteur	896 mm + 40 mm
Profondeur	355 mm
Poids du cadre	45 kg
Compatibilité	2x2 structure can be used in combination with 2x3 structure to achieve full flexibility.
Positionnement haute précision	2 large positioning cones for primary positioning 2 smaller positioning cones
Capacité des pinces de fixation horizontales	700 kg + safe workload
Construction du portique	14 tiles high
Construction du pied	8 tiles high
Accessibilité & et maintenance	Front & rear accessibility of display module
Homologation	TUV approved for safety

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

