

ClickShare X-Display Plus 65"

ClickShare X-Display Plus, ontworpen rond uw laptop (BYOM), integreert geavanceerde audio-, video- en beeldschermmogelijkheden voor een naadloze hybride vergaderervaring.



*可共享无线会议屏内置 CX-M 模块和可立享按钮1个

- Een reeks van 16 microfoons met een bereik tot 12 meter voor nauwkeurige audio-opname
- AI-gestuurde ruisonderdrukking, AI-geluidsmaskering en echo-onderdrukking
- Hoogwaardig, immersief stereogeluid
- 4K 50-megapixel ultraheldere camera
- Zeer helder antireflectiebeeldscherm 400 nits voor een duidelijke zichtbaarheid
- Uitbreidbaar met een verscheidenheid aan randapparatuur van

ClickShare X-Display Plus is een innovatieve alles-in-één oplossing die audio-, video-, beeldscherm- en samenwerkingstools naadloos combineert en ontworpen werd voor hybride werkomgevingen. Uitgerust met een array van 16 microfoons en een 4K 50-megapixel high-definition camera, levert het een uitzonderlijke audiovisuele ervaring. Het ondersteunt compatibiliteit met de belangrijkste cloudplatforms en -apparaten, waardoor moeiteloos kan worden geschakeld tussen MTR- en BYOM-modi. Met draadloze plug-and-play-connectiviteit is de installatie eenvoudig en intuïtief. Het systeem biedt eveneens features voor gegevensbeveiliging en beheer op afstand op bedrijfsniveau, wat zorgt voor een betrouwbare en efficiënte vergaderervaring.

Product specificaties

CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65"

Beeldscherm

Grootte	65 inch
Type	LCD
Resolutie	4K UHD (3840*2160)
Contrastverhouding	4000:1
Helderheid	400 cd/m2 (typisch)
Kleurengamma	90% NTSC (standaard)
Kleurnauwkeurigheid	ΔE
Type achtergrondverlichting	D-LED
Paneel	• Anti-reflectie • Tegen interferentie van omgevingslicht, duidelijker beeldscherm
Vernieuwingsfrequentie	60Hz

Camera

Pixels	50 MP
Sensorbron	SONY
Resolutie	4K, 1080p, 720p bij 30 fps
FOV	99°
Pixelgrootte	1.0 μm
ZOOM	5x digitale zoom
WDR	Ja
Vervormingscorrectie	Ja
Lensdop	Handmatig schuifdeksel

AI-functie

Groep in beeld	Ja
Modus samenstelling	Ja (tot 8 personen)
Spreker in beeld	Ja
Intelligente tracering	Ja (spreker in beeld met panoramisch zicht)
AI-geluidsscherm	Ja (30°/60°/90°/180° -4 niveau beschikbaar)
AI-adaptieve luidspreker	Ja (in functie van de verschillende akoestische omgevingen van de vergaderruimte, wordt het geluidseffect van de luidspreker automatisch aangepast aan de huidige vergaderruimte)

Microfoon

Hoeveelheid	16 beamforming MEMS-microfoons
Hardwareversnelde audioverwerking	Ja
Ophaalafstand	Tot 12 meter
Hoek voor geluidsopname	180°
Echo-onderdrukking	Ja
Ruisonderdrukking	Ja (meer dan 300 soorten ruis en geluid kunnen worden onderdrukt)
Automatische versterkingsregeling	Ja
Dereverberatie	Ja

Luidspreker

Kanaal	2.1-kanaals stereo
Aantal	5 luidsprekerunits (met afzonderlijke basluidsprekers)
Frequentiedomein	60 Hz tot 20KHz
Uitgangsvermogen	2x15W+20W
Positie	Top

Algemene specificaties

Afmetingen (B*D*H)	1465,1 * 77,7 * 912 mm
Gewicht	38,37 kg (bruto gewicht) 29,11 kg (netto gewicht)

Uitbreidingsmogelijkheid

Ondersteuning voor uitbreidbare microfoon (cascademodus)	Ja (maximaal 4 draadloze ClickShare Speakerphones)
USB-randapparatuur van derden	Ja
OPS	CX-M (inbegrepen)

Verbindingen

HDMI-INGANG	2 (HDMI 2.0)
HDMI-UITGANG	1 (1080p / 2160p)
USB-C (voorkant)	1 (voorkant)
USB-C (bord)	1 (kaart)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (alleen voor X-Display upgrade)
RJ45 (MIC IN)	1 (verbonden met draadloze ClickShare Speakerphone)
Audio-uitgang	1 (SPDIF)

Product specificaties**CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65"**

RS232	1 (DB9, 1)
RJ45 (1 Gbps)	2 (Ethernet)
Accessoires	
Kabel	Netsnoer x 1
Afstandsbediening	1
Aan de muur gemonteerde beugel	Ja
Vloerstandaard	Optioneel
Opbergdoos	Ja
Type-C-kabel	Ja
Vermogen	
Power Supply	AC100 tot 240V, 50/60Hz
Stroomkabel	China, lengte 3 meter
Maximaal operationeel stroomverbruik	< 180W
Maximaal stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ 40 °C
Operationele vochtigheidsgraad	10% tot 90% RV
Luchtvochtigheid bij opslag	10% tot 90% RV
Opslagtemperatuur	-20 °C ~ 60 °C
Hoogte	± 5000 meter
Naleving	
EMC/Veiligheid	CCC/CE
Energie	Energie-etiket China(II2)
RoHS	China RoHS
CX-M specificaties	
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b(OPS-connector met 80 pinnen) of USB-C DisplayPort 1.2
Audio-uitgang	USB
USB	1 x USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare app	Desktop en mobiel
Native protocollen	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	2
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-50°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in standalone modus , WPA2-PSK of IEEE 802.1X met behulp van de ClickShare Button in de netwerkintegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen de ClickShare-knop en de ClickShare-basisseenheid
Frequentieband	2,4 GHz en 5 GHz
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 3,0 (voorkant) 1x OPS-80 pin
Temperatuurbereik	In bedrijf: 0 °C tot +40 °C (+32 °F tot +104 °F) Max: 40 °C (104 °F) op 5000 m Opslag: -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werk: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	NA
Certificeringen	SRRC/CE
Ondersteuning voor touchscreens en interactiviteit	Ja
Lokale weergave	Ja
Draadloos vergaderen	Via de App of de Button
Netwerkverbinding	LAN en Wifi
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking bij registratie via SmartCare
Afmetingen (HxBxD)	202 mm x 119 mm x 30 mm
Stroomverbruik	Operationeel: 5-10W, 16W Max
Voeding	18V DC vanuit OPS-beeldscherm
Gewicht	698g

Laatst bijgewerkt: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO