

NX-4(常設用)

4mm、2,000 NIT、トゥルー・ブラック屋内用 LED ディスプレイ



技術仕様

NX-4(常設用)

一般仕様	
ピクセルピッチ	4.66 mm
輝度	2,000 NIT
LED構成	スリー・イン・ワン SMD
ピクセル濃度	45,918/sqm 4,271/sqf 10,368/tile (96x108)
水平視野角	120° (最低輝度 50%)
垂直視野角	+48、-55° (最低輝度 50%)
コントラスト比	4,000:1 (500 lux)
輝度半減値	60,000 時間を経過しても、輝度を 75% 維持
消費電力	300 W/タイル (最大) 平均で 132 W
オペレーション電圧	200-240V / 50-60Hz
タイル寸法	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
タイル寸法	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
タイル寸法	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
タイル寸法	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
重量/タイル	12.9 kg
IPレート	屋内専用
プロセッシング	16 ビット/色
カラー	281 兆
リフレッシュ・レート	3,200Hz
床置き	最大 12タイル
トラス設置	最大 15タイル
インターフェース リンク	NNI インターフェース (HDMI 端子)
最大リンク長	10m (パルコ HDMI ケーブル使用時)
インターフェース	HDMI リンク x 4 USB (診断) x1
最大 電源カスケード接続	タイル 8 枚
サービス性	前面と背面 (前面にはツールが必要)
動作温度	0-40°C
保管温度	-20 -60°C
動作湿度	35-85%
保管湿度	10-90%
ソース互換性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI (シングル・リンク、デュアル・リンク、最大 2048x1536) SDI。HD-SDI、デュアル・リンク HD-SDI
操作デジタイザー	DX-700 (NNI 出力カード使用時)
証明書	CE クラス A、TUV、FCC クラス A、ETL、Cebec

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

