

LCD72ix

72英寸室内LCD广告亭



LCD72ix为零售和广告市场而设计，提供地面和墙壁底座，作为单面或双面显示屏。非常适合安装在机场、地铁站、商场和其他销售点（如加油站）。

互动式受众参与选项

此外，它还配备一组允许受众互动的选项：触摸技术、用于受众检测和姿势控制的摄像机、NFC、WiFi和蓝牙。通过这些功能，借助显示屏与社交媒体与移动设备的兼容性，可以通过无限的灵活性和创意性更大程度上扩大受众范围。

完全可自定义

除了系统层面完全可配置以外，其外观和感觉也可以自定义。采用了可更换皮肤的智能理念（基于标准核心），可轻松定制广告亭以反映客户的品牌形象。通过以引人注目、互动和可靠的方式传递信息，巴可公司LCD广告亭延长了人们的停留时间，使您可以更大程度上发挥户外广告的作用。

更大显示屏正常运行时间

坚固耐用、可靠的LCD72ix具有集成式热管理、内容与显示管理和可选I-Guard技术——一种革命性的监控工具，可持续分析图像以检测和校正不稳定因素，从而实现更大正常运行时间。

技术规格

LCD72IX

一般规格

亮度	700 cd/平方米 (室内)
视角	水平: 178° / 垂直: 178°
尺寸 (HxWxD)	TBC
面板尺寸	72英寸
面板类型	IPS
分辨率	1920 x 1080
净重	TBC
操作温度	0-40°C
功率消耗	TBC
选项	<ul style="list-style-type: none">数字指示牌播放器: 巴可公司DISplayer3或其它通信: LAN, WIFI, 3G/4G交互性: 摄像机/触摸/NFC/蓝牙/iBeacon底座: 地面/墙壁面: 单/双面监视: I-Guard

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。