

HDX-W18

18,000 流明、WUXGA、三片 DLP 投影机



- 通过按需调光选项灵活调节亮度
- 小巧而坚固的设计
- 有源 3D、快速预览和无线控制

巴可小巧而功能强大的 HDX-W18 投影机结合全来源灵活性与 ImagePRO 缩放功能。由于其氙气照明和高对比度光学引擎，这款三片 DLP 投影机可在每一种场合再现丰富的色彩，为观众呈现清晰生动的图像。而且，简单的用户操作界面可使您快速完成投影机的设置。最后，可通过智能手机和平板电脑轻松控制 HDX-W18。

Quick preview

HDX-W18 的内置彩色液晶屏可显示所有您需要的投影机状态信息，并可让您预览连接源。

3G-compatibility

HDX-W18 支持本机 3G HDSI/SDI 输入，因此可以通过一根 BNC 电缆与逐行来源兼容。这也意味着 HDX-W18 可以不通过脆弱的 DVI 光纤电缆而输入数字信号。

Wireless control

巴可的 HDX 平台设计用于无线控制。无论是从一台中央 PC、一部智能手机还是一台平板电脑，您可以始终与 HDX 保持连接。

Only five building blocks

设计 HDX-W18 时考虑到效率和快速安装，因而只有五个构件，可快速拆除和更换。由于采用了紧凑型设计，HDX-W18 易装箱，易运输，适用于标准规格航空箱。

Fast signal distribution

我们专有的 BarcoLink 技术保证了巴可投影机 and 图像处理器之间迅速分配信号。有了 BarcoLink，信号通过 BNC 同轴电缆进行分配，不仅更加耐用，还可以降低成本。

Choose your brightness with HDX Flex

HDX-W18 投影机还提供按需调光选项。由于这项技术，您可根据您的活动充分调节投影机的光输出：光输出可在 10,000 流明到最高 20,000 流明的范围内设置，以 2,000 流明为增量。因此，租赁公司有更大的灵活性满足客户对光输出的不同要求。

巴可的 HDX 系列荣获 InAVative 最佳商用投影机的 InAVation 奖。在 InfoComm 2012，HDX-W18 荣获大型会场投影机 Commercial Integrator BEST 奖。

技术规格

HDX-W18

一般规格

投影机类型	WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机
技术	0.96" DMD x 3
分辨率	1920 x 1200 (WUXGA)
光输出	18000中心流明/16500 ANSI流明*
对比度	1850:1 (标准) ~2600:1 (高对比度模式)
亮度均匀性	90%
宽高比	16:10
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜片类型	TLD +
透镜范围	0.73:1; 1.2:1; 0.8-1.16; 1.16-1.5:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直: -30%到+120%/水平: -40%到+40% (记忆型变焦镜头)
色彩纠正	P7
灯	2.5 千瓦氙气灯
灯泡寿命 (典型)	1000 小时
可带灯运输	是
灯箱, 迅速更换	是
客户灯泡更换	是
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	90 天, 500 小时/按比例 750 小时
封装DLP™内核	标准
挡光板	标准
画中画	同时处理两个信号源
安装角度	桌式-吸顶式-侧面 (竖式)-立式
DMX 512	标准
WARP	直接调节OSD+工具组
图像处理	内置变形和融合引擎
梯形纠正	是
集成网络服务器	是
CLO (稳定光输出)	标准
3D	主动式眼罩 (可选)、被动式Infitec (可选)、被动圆 (可选)、三重闪光可达200Hz
输入	DVI-I (HDCP, 包括模拟 RGB YUV) SDI/HDSDI/双 HDSDI/3G/BarcoLink
可选输入	5-BNC RGBHV (RGBS/RGSB, YUV CS/SOY, 复合视频、S视频) ; DVI-I (HDCP, 包括模拟RGB YUV) + BarcoLink/SDI/HDSDI/双HDSDI/3G; 3D 活跃输入 (HDMI/显示端口) 技术。SENSIO 3D
输入分辨率	从 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536)
更大像素时钟	200 兆赫
软件工具	投影工具组+Android应用
控制	-XLR 有线 IR/RS-232/DMX512 输入/输出接口、集成网络浏览器、投影工具组 -WiFi 及 GSM/移动控制 (可选)
网络连接	10/100 Mb/s 以太网 (RJ45 接口), WiFi
电源	200-240 V/50-60 赫兹
功率消耗	2850 W / STBY
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	53 分贝 (A)
工作温度	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
操作湿度 无冷凝	0% -80%
消散 BTU	更大 9725 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	475 x 725 x 382 mm (18.70" x 28.54" x 14.96")
净重	50 千克 (110 磅)
装运尺寸	(LxWxH) 900 x 650 x 560 mm (35.43" x 25.59" x 22.04")
标准配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
认证	符合 UL60950-1 与 EN60950-1 标准; 符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准
保修期	3 年为标准, 可延保至 5 年
*	+/-10%

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。