

ClickShare CSE-200

中小会議室向けワイヤレスプレゼンテーションシステム



- 中央スクリーンへのワイヤレス接続
- 最大2人のユーザーをスクリーンに表示
- ノートパソコン、タブレットまたはスマートフォンから共有
- 強化されたセキュリティ機能
- タッチバック機能をサポート
- 一元管理
- 2つのボタンが付属

創造性は、お客様の組織で中核となる資産の1つです。ClickShareを利用すると、アイデアはそれにふさわしい注目を集められるようになります。このワイヤレスプレゼンテーションシステムにより、ユーザーは、それぞれのノートパソコンやモバイルデバイス上にあるコンテンツを簡単にプレゼンテーションスクリーンで共有できます。ケーブルやセットアップも不要で、参加の待ち時間もありません。

ClickShareの最新アップデートに含まれる新機能についてはこちらをご覧ください

プラグインして注目を集める

CSE-200は、中小規模の会議室にClickShareの利便性をもたらします。ゲストを含むどなたでも、ワンクリックで接続してすぐに共有できます。トレーニングは必要ありません。

ユーザーは、USB対応デバイスであるClickShareボタンをお使いのPCまたはMacに差し込んでボタンをクリックするだけで、プレゼンテーションコンテンツをノートパソコンから会議室の大型スクリーンに映し出すことができます。また、ClickShareアプリを使用すれば、ユーザーはノートパソコン、携帯電話、タブレットからもコンテンツを共有できます。デスクトップ用アプリで最適な利用環境を得られるように、ベースユニットには常に最新のファームウェアをインストールするようにしてください。

トパソコンから会議室の大型スクリーンに映し出すことができます。また、ClickShareアプリを使用すれば、ユーザーはノートパソコン、携帯電話、タブレットからもコンテンツを共有できます。デスクトップ用アプリで最適な利用環境を得られるように、ベースユニットには常に最新のファームウェアをインストールするようにしてください。

コラボレーションを促進

CSE-200は企業向けに設計されており、強化されたセキュリティ機能、幅広い接続オプション（非HDCPコンテンツに対するAirPlayとGoogle Castサポートを含む）、タッチバック機能、一元管理を可能にします。最大2人まで同時にコンテンツを共有できるCSE-200は、中央スクリーンへのダイレクトな接続性を確保し、コラボレーション

CSE-200は企業向けに設計されており、強化されたセキュリティ機能、幅広い接続オプション（非HDCPコンテンツに対するAirPlayとGoogle Castサポートを含む）、タッチバック機能、一元管理を可能にします。最大2人まで同時にコンテンツを共有できるCSE-200は、中央スクリーンへのダイレクトな接続性を確保し、コラボレーションを促進します。ユーザーの利便性を考慮し、CSE-200のセキュリティ機能は会社のポリシーとニーズに応じて、あらかじめ設定された3つのレベルのいずれかに設定できます。また、重要なのは、デバイスのAPIも簡単に社内ネットワークに統合することができます。ClickShareは会議室でのタッチバック機能も実現します。アプリケーションはノートパソコンで実行し、スクリーン側でそれを制御します。画面を数回タッチするだけで、プレゼンテーションを開いたり、メールを共有したり、ビデオを開始したりすることができます。プレゼンテーションツールに気を取られずに、聴衆やコンテンツに集中できます。

CSE-200は、ISO 27001認証取得済みのフローとプロセスにより開発された製品です。

ClickShare CSE-200を備え付けの会議室のセットアップ（Microsoft TeamsやZoomルームなど）に追加すると、Microsoft TeamsとZoomの会議での生産性とコラボレーションが強化されます。これにより、会議から真のコラボレーションに焦点が戻ります。

技術仕様

CLICKSHARE CSE-200

一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows 10 32 & 64ビット macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShareアプリ) iOS 11、12 & 13 (ClickShare アプリ)
ビデオ出力	HDMI x 1
出力解像度	1920x1080 @60Hz
オーディオ	HDMI 経由、アナログはオーディオ・ジャック 3.5mm 経由、S/PDIF
AirPlay のサポート	iOS ミラーリング (AirPlay) iOS 9.0 から iOS 12 まで / Mac OS 10.14
Google Cast 非対応	Android 8.1 Oreo
フレームレート	最大 30 fps
画面上の同時ソース数	2
同時接続数	16
iPad、iPhone、Android との互換性	ClickShare アプリまたは AirPlay / Google Cast を使用して経由で Android と iOS デバイスの両方に対してドキュメント、ブラウザー、カメラを共有
拡張型デスクトップ	利用可能 (オペレーティング・システムに依存)。ClickShare 拡張パックを必要とする場合があります。
認証プロトコル	スタンドアロン・モードで WPA2-PSK ネットワーク統合モードで WPA2-PSK または IEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n
接続距離	信号強度変調で調節可能; ClickShare Button および ClickShare Base Unit 間が最大 30m (100 ft)
周波数帯域	2.4 GHz および 5 GHz (DFS チャンネルは非対応)
接続	1x イーサネット LAN 100Mbit 2x (後面) + 1x (前面) USB オーディオ・アナログ・ライン出力ミニ・ジャック・ソケット (3.5mm)、デジタル S/PDIF
ノイズレベル	ファンレス
適用温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管: 0 ~ 90% 相対湿度、結露なきこと 操作: 0 ~ 85% 相対湿度、結露なきこと
盗難防止システム	ケンジントン・ロック
証明書	FCC/CE
保証	3 年 (標準) 5 年まで延長可能
* 注記	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit 寸法

寸法 (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (アンテナを除く) / 8.1 インチ x 4.5 インチ x 1.8 インチ 205mm x 150mm x 135mm (アンテナを含む) / 8.1 インチ x 5.9 インチ x 5.3 インチ"
電源	標準 110/220 V AC プラグまたはイーサネットによる給電 (PoE Plus)
消費電力	操作: 6W (通常) / 18W (最大) スタンバイ: 2.6W (ECOスタンバイ) / 0.4W (ディープスタンバイ)
重量	600g / 1.32lbs

生成日:04 Dec 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

