

# OSRAM 3000W XBO DHP L OFR



**Product specifications****OSRAM 3000W XBO DHP L OFR****General specifications**

Supplier	OSRAM
Supplier order numbers	XBO 3000 W/DHP L OFR
Warranty hours	1,700 hours

Last updated: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Ze względu na ciągłe innowacje, informacje i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Sprawdź [www.barco.com](http://www.barco.com), aby uzyskać najnowsze specyfikacje.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**