

Cineo30

Высокоточный DLP-проектор для пост-производства



Проектор cineo30 разработан специально для процедур отбора, редактирования и предпросмотра видеоматериалов и обеспечивает абсолютную точность цветопередачи и калибровки. Яркость, достаточная для заполнения экранов шириной до 4 метров, позволяет настраивать этот проектор в широких пределах в соответствии с конкретными условиями проецирования в пост-производственной среде.

Уникальная система управления цветами RealColor обеспечивает точность цветопередачи всего $\pm 0,002$ точки по осям XYZ. Для правильной калибровки локальных 1D- и 3D-терминалов пользователя интеграторы и пользователи могут использовать либо встроенный пакет управления цветами, либо любое стороннее решение. Благодаря высокой выходной яркости, проектор можно использовать с экранами шириной до четырех метров при стандартном для цифровых кинотеатров усилении 14 фут-ламбертов.

- Точность цветопередачи $\pm 0,002$ точки
- Минимальное собственное цветовое пространство REC709
- Технология DLP®

- Доступна модель со стереоскопическим 3D-изображением
- Доступная пользователю регулировка выходной яркости в соответствии с размером экрана
- Широкий диапазон параметров HD-объектива
- Отказоустойчивая архитектура DuArch™
- Управление через сеть Ethernet