

ClickShare Bar Pro

매력적이고 간편한 무선 회의를 위한 프리미엄 비디오 바



- 맑고 깨끗한 고품질 스테레오 오디오*
- 고급 AI 기반 4K 카메라
- 4K 콘텐츠 공유 및 백업을 위한 유선 도킹 시스템
- 고급 상호작용: 터치백, 주석 및 판서
- 탄소 중립 제품**

ClickShare Bar Pro는 모든 화상 회의 플랫폼을 갖춘 중형 회의실에서 매력적이고 손쉬운 무선 회의를 가능하게 하는 프리미엄 탄소 중립 올인원 비디오 바입니다. 고급 AV 기능(듀얼 스크린*, 4K 콘텐츠 공유)과 대화형 기능(터치백, 주석, 블랙보드) 덕분에 모든 참가자가 들리고 보이는 회의에서 선명한 오디오, 선명한 화질 및 향상된 상호 작용이 가능합니다. 이 솔루션은 탁월한 유연성을 제공하므로 IT 관리자는 회의실을 쉽게 갖출 수 있습니다. 5년 보증이 제공되는 이 바는 모든 협업, 오디오 및 비디오 기능을 하나의 강력한 장치에 통합하여 총 소유 비용을 줄여줍니다.

*스테레오 스피커 및 듀얼 스크린은 2024년 중반에 제공될 예정입니다.

**탄소 중립 라벨은 2024년 1분기 말을 목표로 합니다.

기술 사양

CLICKSHARE BAR PRO

일반 사양

운영체제	Windows 10 이상 macOS 11(Ventura) 이상 Android v13 이상(ClickShare 앱) iOS 16 이상(ClickShare 앱)
시스템 요구 사항	Microsoft Teams나 Zoom을 원활하게 사용할 수 있는 환경 최소: Intel i3 듀얼 코어 프로세서 / 8GB RAM / OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS Ventura 최신 빌드 권장: Intel i5 4 코어 프로세서 / 8GB RAM / OS: Windows 11 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드
비디오 출력	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. or 2x 1080p @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2) (Dual screen available mid 2024)
비디오 입력	4k UHD(3840*2160) @30Hz. USB-C DP ALT 모드(DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080p, 30fps에서 720p, 5배 줌/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	최대 4명까지 그룹 프레임링, 스피커 프레임링 및 추적, 구성 모드 사용 가능
오디오 출력	2x 10W 전이중 및 스테레오 스피커, 8Ohms 임피던스
Audio pickup	예코 및 AI 배경 소음 제거 기능을 갖춘 6개의 빔포밍 MEMS 마이크. 픽업 범위 최대 15피트/4.5미터
ClickShare 버튼	2
ClickShare App	데스크톱 및 모바일
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
소음도	Fanless
인증 프로토콜	독립형 모드의 WPA2-PSK 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button를 사용하는 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/g/n/ac 및 IEEE 802.15.1
도달	최대 30m(100 ft), ClickShare 버튼과 ClickShare 바 간격
주파수 대역	2.4GHz 및 5GHz(네트워크 통합 모드에서 일부 국가에서 DFS 채널 지원)
연결	화면용 USB-C 3.1(DP) 1개, USB-C 3.1(DP) 비디오 입력 1개, USB-A 2.0 1개, 이더넷 LAN 1Gbit 1개, USB-C 2.0(측면) 1개
온도 범위	작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	Kensington 잠금(후면 및 하단)
인증	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	지원
무선 회의	앱 또는 버튼 사용
로컬 뷰	지원
네트워크 연결	LAN 및 WiFi
Management and reporting	지원
보증	표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년
ClickShare 베이스 유닛 치수	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

작성일: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.