

可立享无线视频会议一体机 Core

视频会议一体机可实现引人入胜、轻松的无线会议



- 高通透高品质的清晰的立体声音频*
- 先进的 AI 驱动的 4K 摄像头
- 简化安装
- 合理的投资：更少的干预、最短的停机时间、面向未来的平台
- 碳中和产品**

可立享无线视频会议一体机 Core 是一款碳中和产品，可通过任何视频会议平台在中小型会议室中轻松召开引人入胜的无线会议。该解决方案凭借其高质量的视音频功能，可确保会议参与者感受到被听到和被看到，同时简化安装并降低总拥有成本。* 立体声扬声器将于 2024 年中期上市。**碳中和标签预计于 2024 年第一季度末推出。

技术规格

可立享无线视频会议一体机 CORE

一般规格

操作系统	Windows 10 及更高版本, macOS 11 (Ventura) 及更高版本, Android v13 及更高版本 (可立享应用程序), iOS 16 及更高版本 (可立享应用程序)
系统要求	在 Microsoft Teams 或 Zoom 上获得流畅的体验。最低配置: Intel i3 双核处理器/8GB RAM/操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac OS Ventura 最新版本, 推荐配置: Intel i5 4 核处理器/8GB RAM/操作系统: Windows 11 最新版本或 Mac OS 最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2)
视频输入	-
Camera	4K camera, 3x zoom/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	组帧技术和合成模式 (最多 4 人)
音频输出	2x 10W 全双工和立体声扬声器, 8 欧姆阻抗
Audio pickup	6 个波束成形 MEMS 麦克风, 具有回声和 AI 背景噪音消除功能。拾音范围高达 15 英尺/4.5 米
可立享按钮	1
ClickShare App	桌面和移动
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast (available mid 2024)
噪音级别	无风扇
验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
范围	上限 30 米 (100 英尺), 可立享按钮和可立享设备之间
频段	2.4 GHz 和 5 GHz (网络集成模式下在选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个 USB-C 3.1 (DP) 至屏幕、1 个 USB-A 2.0、1 个以太网 LAN 1Gbit、1 个 USB-C 2.0 (侧面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定 (背面和底部)
认证	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	否
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	是
网络连接	LAN 和 WiFi
Management and reporting	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)

ClickShare Base 单元尺寸

Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

生成于: 30 May 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。