

NX-4 (固定安装)

4 毫米，2000 尼特，纯黑室内 LED 显示器



技术规格

NX-4 (固定安装)

一般规格

像素间距	4.66 毫米
亮度	2000 尼特
LED配置	3 合 1 SMD
像素密度	45,918/sqm 4,271/sqf 10,368/tile (96x108)
水平观察角度	120° (至少 50% 亮度)
垂直视角	+48, -55° (至少 50% 亮度)
对比度	4000:1 (光强为 500 勒克斯)
寿命	60000 小时, 维持初始亮度的 75%
功率消耗	300 瓦/显示单元 (更大) 132 瓦 (平均值)
操作电压	200-240 伏/50-60 赫兹
瓦状尺寸	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
瓦状尺寸	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
瓦状尺寸	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
瓦状尺寸	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
重量 / 层数	12.9 千克
IP等级	仅适用于室内
处理	16 位/色
颜色	281 兆
刷新率	3200 赫兹
内置底座	更大高度 12 单元
内置构架	更大高度 15 单元
连接界面	NNI 接口 (HDMI 接头)
更大导线长度	10 米 (带 Barco HDMI 电线)
界面	4 个 HDMI 链路 1 个 USB (诊断)
更大串联	8 个显示单元
可维护性	正面和背面 (正面需使用工具)
工作温度	0-40°C
存储温度	-20 -60°C
工作湿度	35-85%
存储湿度	10-90%
信号源兼容性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI (单链路 & 双链路, 分辨率达到 2048x1536) SDI, HD-SDI, 双链路 HD-SDI
可操作数字转换器	DX-700 (带 NNI 输出卡)
认证	CE A 类/TUV/FCC A 类/ETL/Cebec

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。