

wePresent WiPG-1000

Базовая беспроводная система презентации 1080p, обеспечивающая беспроводной общий доступ к экрану с любого устройства



- Функция автоматического включения для оперативных презентаций при проведении импровизированных собраний
- Межплатформенная совместимость, оптимально для мероприятий с использованием собственных устройств участников (BYOD)
- До 4 пользователей могут одновременно выводить материалы в фиксированном режиме экрана

WiPG-1000 в качестве решения для презентаций является базовой моделью в линейке продукции wePresent. Модель начального уровня оснащена полным набором функций, который делает ее экономичным решением для классных комнат, компактных помещений и конференц-залов. WiPG-1000 можно подключить к вашему дисплею через выходы HDMI или VGA для презентаций с разрешением до 1080p. Имеется также аудиоразъем для поддержки вспомогательной аудиосистемы.

Осуществляйте презентацию с помощью любого устройства

В современной концепции “Приносите свое устройство” межплатформенные презентации имеют особо важное значение. Технологии wePresent предоставляют возможность пользователям с любым типом устройства быстро и удобно подключаться к презентации и демонстрировать свое содержимое даже без необходимости устанавливать программное обеспечение. С помощью WiPG-1000 пользователи могут получать общий доступ к аудио- и видеосодержимому устройства iOS с применением стандартного протокола Apple AirPlay.

Одновременное участие в презентациях нескольких пользователей

Имеется возможность проведения собраний с разным количеством участников в помещениях разных размеров. wePresent предлагает решения для интерактивных презентаций и совместной работы с возможностью подключения и участия до 64 пользователей, что делает более удобным организацию даже самых крупных мероприятий. Все подключенные пользователи имеют возможность поочередно представлять свои материалы, что обеспечивает полноценное

сотрудничество в многопользовательской среде. С помощью средств управления конференцией модераторы могут выбирать из виртуальной очереди любого из подключенных участников для представления материалов, одновременно до 4.

Гибкие возможности подключения и организация сети с учетом требований к безопасности

Модель WiPG-1000 предусматривает настраиваемую точку беспроводного доступа (WAP). Передавайте дополнительный радиосигнал SSID своим сотрудникам или гостям, чтобы установить соединение. Данное устройство обеспечивает безопасность на корпоративном уровне с помощью шифрования данных SALSА20, настроек привратника и персонализированного управления настройками IP.

Встроенные функции для интерактивных мероприятий

Устройство WiPG-1000 оснащено встроенными портами USB для подключения мыши Bluetooth, чтобы получить доступ к средствам управления конференцией на экране. Для мероприятий с использованием сенсорных дисплеев WiPG-1000 обеспечивает поддержку управления с помощью сенсорного экрана.

WiPG-1000 недоступен в США, Канаде и Мексике.

Технические характеристики**WEPRESENT WIPG-1000**

Общие характеристики	
Операционная система	Windows 7, 8, 10 и более поздние версии macOS X, 10.9 и более поздние версии Android 4.1 и более поздние версии iOS 9 и более поздние версии
Изначальная поддержка отраслевых стандартов	Apple AirPlay
Вывод видео	1 x HDMI 1 x VGA
Размер рамки	до 30 кадров/сек
Выводное разрешение	до 1080p
Подключенные пользователи	до 64
Источники	одновременно до 4 при фиксированной схеме компоновки изображений на экране
Выходы аудиосигнала	HDMI аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм
Протокол аутентификации	WEP WPA / WPA2 PSK
Протокол беспроводной передачи	2,4 ГГц (b/g/n) / 5 ГГц (a/n), возможность переключения
Интерфейсы	15-контактный VGA HDMI RJ-45 USB 2.0 (x 3) Кнопка сброса Стереофоническое гнездо
Энергопотребление	13,6 Вт (потребляемая мощность при полной нагрузке) в условиях тестирования: · Источник питания: 5 В пост. тока · Версия ПО: 2.2.3.2 · Версия оборудования: Rev.C (2016/11/07) · Порт USB: нагрузка на каждый порт 0,5 А (всего 3 порта) · WiFi: 2,4 ГГц / 11n (проецирование четырех видеопотоков 1080p) · Порт Ethernet: пинг-пакет · HDMI: выходной экран 4-в-1 · VGA: выходной экран 4-в-1 · Телефонное гнездо: подключение динамика
Тепловыделение	14663 БТЕ/ч
Вес	780 г (с упаковкой) 260 г (без упаковки)
Габариты	154,4 x 60,3 x 25 мм (без упаковки) 216 x 220 x 66 мм (с упаковкой)
Температура окружающей среды	Рабочая температура: от 0 до 40 °C Температура хранения: от -10 до 70 °C
Влажность окружающей среды	Относительная влажность при эксплуатации: не более 90% Относительная влажность при хранении: не более 85%

Создано: 15 Mar 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.