

RLM G5 Performer

With its compact design and sealed optics, the RLM G5 Performer is an ideal all-round projector suitable to both the rental as staging markets.



Specifiche tecniche

RLM G5 PERFORMER

Specifiche generali		
Emissione luminosa	4000 ANSI Lumen	
Risoluzione	1024 x 768 (native)	
Rapporto di contrasto	900 : 1 (full field)	
Modalità contrasto elevato	Available with special lenses	
Uniformità della luminosità	> 90%	
Lampada	2 x 250 W mercury	
	max. lifetime: 1500 hrs	
	typ. lifetime: 1000 hrs	
	min. lifetime: 750 hrs	
Livello di rumore (a 20° C)	< 42 dBa	
Livello di rumore (a 40° C)		
Temperatura ambiente	Max 40°C (104°F)	
Consumo energetico	700 W	
Tensione di alimentazione	92-240 V	
Peso	Projector: 25 kg (56 lbs)	
	Frame: 5 kg (11 lbs)	
Dimensioni (PXLXA)	705 x 707,8 x 316,5 mm	
Otturatore	Standard	
Elemento centrale DLP™ sigillato	Standard	
ScenergiX	Standard horizontal and vertical electronic edge blending	
Commutazione continua	Standard (wipes, fades, ...)	
PIP (Picture-In-Picture)	Up to 4 sources simultaneously (2 data, 1 video and 1 SDI)	
Zoom digitale	Standard	
Encoder obiettivo	On zoom and focus (with TLD lenses)	
CLO (Constant Light Output, uscita costante della luce) collegato	not available	
Compatibilità sorgente ingresso	1600 x 1200 (max. input)	
Ingressi fissi	■ 1x configurable 5 cable (BNC)	
	■ 1x composite Video (BNC)	
	■ 1x S-Video (4-pin DIN)	
	■ 1x analogue RGB (D15 Connector)	
	■ 1x SDI (+ loop through)	
	■ 1x DVI (Digital Visual Interface)	
Ingressi modulari	not available	
Controllo	■ 1 x RS-232 / 422 IN	
	■ 1 x XLR female (2 way)	
	■ build-in RF remote transceiver (optional)	
Intervallo spostamento	Lens	Shift Range
	RLD 0.8	up-down: 25<>25
		left-right: 20<>20
	Other RLD	up-down: 100<>10
		left-right: 75<>75
	TLD HB 0.8	up-down: 60<>35
		left-right: 50<>50
	Other TLD HB	up-down: 120<>25
		left-right: 75<>75
Rapporto di proiezione	Lens	Throw ratio
	RLD 0.8	0.8
	RLD 1.5 - 1.8	1.5 - 1.8
	RLD 1.8 - 2.25	1.8 - 2.25
	RLD 2.25 - 3.0	2.25 - 3.0
	RLD 3.0 - 4.5	3.0 - 4.5
	RLD 4.5 - 7.0	4.5 - 7.0
	TLD HB 0.8	1.0
	TLD HB 1.6 - 2.0	2.0 - 2.5
	TLD HB 2.0 - 2.8	2.5 - 3.5
	TLD HB 2.8 - 5.0	3.5 - 6.3
	TLD HB 5.0 - 8.0	6.3 - 10.0
Informazioni per ordini	R9010021	

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

