

# DB-320

Rendimiento visual superior bajo todas las condiciones exteriores, 20 mm, 7.600 NIT, 378 ft<sup>2</sup>



**Especificaciones del producto****DB-320****Especificaciones generales**

Profundidad de píxel	20 mm
resolución	144 x 528
brillo calibrado	7.200 nits medidos perpendicularmente a la pantalla
configuración LED	1R, 1G, 1B
Densidad de LED	7.500 / m <sup>2</sup>
ángulo de visión horizontal	140 ° (+/-70°)
ángulo de visión vertical	55° (+15°/-40°)
Tamaño comercial	10' 6" x 36'
Dimensiones (físicas)	10'1" x 35'3" 3,1 m x 10,8 m
Dimensiones (visuales)	9'5" x 34'6" 2,9 m x 10,6 m
relación de contraste	4.000:1
tiempo de vida	100.000 horas
consumo de potencia	12.200 W (máx.)
peso	4.851 lbs 2.200 kg (excluidas las abrazaderas)
procesado	16 bits por color
colores	281 billones
Alimentación (monofásico / 240 V)	51 amps
Corriente (trifásico / 208 V)	34 amps
Temperatura operativa	-31° a 122°F (-35 a 50°C)
Facilidad para el servicio	Acceso frontal

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.