

# GC+ LENS (1.5 - 2.0 : 1)



**Spécifications techniques****GC+ LENS (1.5 - 2.0 : 1)****Spécifications générales**

Type de lentilles	GC+ LENS (1.5 -2.0 : 1)
Ouverture F/#	2 (wide) -2.2 (tele)
Rapport de zoom	1.33x
Ratio de projection	1.5 -2.0 : 1
Distance focale	31.8 -42.1 mm
Plage de mise au point	50° -500°
Distance de projection	1.64 -21.75 m
Zoom motorisé	Yes
Mise au point motorisée	Yes
Poids	Net : 3.5 kg Gross : 5.5 kg

Créé le : 09 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**